

FNS 7794 D R

Beépíthető fagyasztószelekrény

ActiveDoor, IceMaker, NoFrost és nyolc fagyasztófiók a maximális kényelemért.



- A készülék ajtajának automatikus nyitása és zárása – ActiveDoor
- Kész jégkockák a frissvíz-csatlakozással rendelkező IceMakerrel
- Kettős kényelem a Miele Ice-&PizzaBox-ának köszönhetően
- Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra a NoFrost révén
- A belső tér optimális és karbantartásmentes megvilágítása LED-del



EAN: 4002516751366 / Anyagszám: 12449060 / Régi anyagszám: 37779402EU1

Készülékkategória	
Fagyasztószelekrény	•
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Side-by-Side-képes	•
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	LED
IceMaker világítása	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Jégkockakészítő frissvíz-csatlakozással (IceMaker)	•
Ajtónyitási segítség	ActiveDoor
Vezérlés	
Kezelési koncepció	FreshTouch
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Nem
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	1
Sabbat üzemmód	•
Party mód	•
Fagyasztószelekrény/-zóna	
Fagyasztófiók száma	8
ezek közül kihúzható	6
ebből Ice&PizzaBox	2
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	189,80
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,52
Biztonság	
Reteselés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•
Fagyasztórész áramszünetjelző	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	570
Fülkemagasság, min. (mm)	1772
Fülkemagasság, max. (mm)	1788
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	559
Készülék magassága (mm)	1770
Készülék mélysége (mm)	546

FNS 7794 D R

Beépíthető fagyasztószelekrény

ActiveDoor, IceMaker, NoFrost és nyolc fagyasztófiók a maximális kényelemért.




EAN: 4002516751366 / Anyagszám: 12449060 / Régi anyagszám: 37779402EU1

Súly (kg)	69,8
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlapp max. tömege (kg)	26
Klímaosztály	SN-T
4 csillagos fagyasztózóna (l)	213
Teljes hasznos űrtartalom (l)	213
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	12,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A-D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	33
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1300
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat


FNS 7794 D R

Beépíthető fagyasztószekrény


ActiveDoor, IceMaker, NoFrost és nyolc fagyasztófiók a maximális kényelemért.



FNS7794D L, FNS7794D R, installation (footnote*)
(installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, built-in (installation (*footnote) (installation
drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, side view (installation drawings)