

DAS 4631 125 Edition
Kihúzható páraelszívó
intuitív SmartControl kezeléssel



- Elegáns design – 60 cm széles obszidiánfekete kezelőpanel
- Hálózatba kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Keringtető üzem Active AirClean vagy Longlife AirClean szűrővel

A+++

EAN: 4002516771616 / Anyagszám: 12459980 / Régi anyagszám: 28S4631BD

Születésnapi akció	
Születésnapi modellek 125	•
Kialakítás	
Kihúzható páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Szín	Obszidiánfekete
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
SmartControl	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Programozható zsírszűrő-telítettség	•
Programozható aktív szén-szűrő-telítettség	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	23,5
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3 W
Fényerősség (Lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	180
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	280
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	400
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	600
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m ³ /h)	720
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	38,0

DAS 4631 125 Edition
Kihúzható páraelszívó
intuitív SmartControl kezeléssel



EAN: 4002516771616 / Anyagszám: 12459980 / Régi anyagszám: 28S4631BD

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	48,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	56,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	66,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	25,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	34,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	42,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	53,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	165
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	265
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	380
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	585
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	695
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	43,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	72,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	77,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	59,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	63,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Elszívőernyő szélessége (mm)	596
Elszívőernyő magassága (mm)	36
Elszívőernyő mélysége (mm)	273
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	12,0


DAS 4631 125 Edition
Kihúzható páraelszívó
intuitív SmartControl kezeléssel



EAN: 4002516771616 / Anyagszám: 12459980 / Régi anyagszám: 28S4631BD

Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,16
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Kupon egy DKF 31-S Sensitive AirClean-szűrőre	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nein

DAS 4631 125 Edition
Kihúzható páraelszívó
intuitív SmartControl kezeléssel



DAS4630, DAS4631, Installation drawings