


DAS 4631 125 Edition
Kihúzható páraelszívó
intuitív SmartControl kezeléssel



- Elegáns design – 60 cm széles obszidiánfekete kezelőpanel
- Hálózatba kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Keringtető üzem Active AirClean vagy Longlife AirClean szűrővel



EAN: 4002516771616 / Cikkszám: 12459980 / Régi cikkszám28S4631BD

Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
Kialakítás	
Kihúzható páraelszívó	•
Kialakítás és design	
Szín	Obszidiánfekete
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUU 151,DUU 150
Szükséges utólag vásárolható aktív-szűrő	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
SmartControl	•
Booster fokozatok	2
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén-szűrő telítettségének kijelzője	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	23,5
Energiatahatékony osztály (A+++ – D)	A+++
ECO-motor	•
Zsírmegekötési fok osztálya	A
PowerManagement rendszer	•
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Ápolási kényelem	
CleanCover páraelszívó-belső	•
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3 W
Fényerősség (Lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	180
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	280
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	400

DAS 4631 125 Edition
Kihúzható páraelszívó
intuitív SmartControl kezeléssel



EAN: 4002516771616 / Cikkszám: 12459980 / Régi cikkszám 28S4631BD

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h)	600
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m ³ /h)	720
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	38,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	48,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	56,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	66,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	25,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	34,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	42,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	53,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	165
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	265
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	380
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	585
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	695
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	43,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	72,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	77,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	59,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	63,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•


DAS 4631 125 Edition
Kihúzható páraelszívó
intuitív SmartControl kezeléssel



EAN: 4002516771616 / Cikkszám: 12459980 / Régi cikkszám28S4631BD

Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	596
Elszívóernyő magassága (mm)	36
Elszívóernyő mélysége (mm)	273
Nettó súly (kg)	12,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1
Teljes teljesítményigény (kW)	0,16
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Kupon egy DKF 31-S Sensitive AirClean-szűrőre	•

DAS 4631 125 Edition
Kihúzható páraelszívó
intuitív SmartControl kezeléssel



DAS4630, DAS4631, Installation drawings