

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helyet evőeszközei számára
- Több információs lehetőség és modern hálózatba kapcsolt készülékek – Miele@home
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l vízfogyasztástól az automatikus programban
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose



EAN: 4002516764014 / Cikkszám: 12472580 / Régi cikkszám21719162OE1

<b>Születésnapi akció</b>	
Születésnapi modellek 125	•
<b>Kivitel</b>	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	Nemesacél
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
<b>Kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	B
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,64
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	64
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,40
Az ECO program időtartama (perc)	199
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Kímélő	•

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516764014 / Cikkszám: 12472580 / Régi cikkszám21719162OE1

QuickPowerWash	•
Extra halk 39 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
<b>Mosogatási opciók</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárialakítás	ExtraComfort
Szabvány-terítékszám	14
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	47,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	7,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	14,0

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516764014 / Cikkszám: 12472580 / Régi cikkszám21719162OE1

#### Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

deutsch, english (GB),  
magyar, polski, română,  
slovenčina, srpski, čeština

#### Mellékelt tartozékok

1 x PowerDisk

•

Kupon 6 db PowerDisk-hez


•

Kupon öblítőszer, regeneráló sót, DishClean tartalmazó  
csomaghoz

•

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)