

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helytel evőeszközei számára
- Több információs lehetőség és modern hálózatba kapcsolt készülékek – Miele@home
- Tökéletes konyhai designt és automatikus nyitást biztosít – Knock2open
- Kényelmes pakolás tökéletes világítással még sötétben is – BrilliantLight
- Az igazi kedvenc: a legjobb kosárialakításunk – speciális kiadás



EAN: 4002516764045 / Cikkszám: 12472610 / Régi cikkszám21779362OE1

<b>Születésnap akció</b>	
Születésnap modellek 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Kivitel</b>	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	Obszidiánfekete
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
Multilingua	•
<b>Kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Knock2open	•
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose
BrilliantLight	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	41
FlexiTimer EcoStart funkcióval	•
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
ECO	•
Automatikus	•

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516764045 / Cikkszám: 12472610 / Régi cikkszám21779362OE1

ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Kímélő	•
QuickPowerWash	•
Higiénia	•
SolarSpar	•
Extra halk 37 dB(A)	•
Tészta/paella	•
Felső kosár nélkül 65 °C	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
<b>Mosogatási opciók</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	125 Gala Edition
Szabvány-terítékszám	14
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekszár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	48,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.




EAN: 4002516764045 / Cikkszám: 12472610 / Régi cikkszám21779362OE1

Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	7,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	14,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
1 x PowerDisk	•
Kupon 6 db PowerDisk-hez	•
Kupon öblítőszer, regeneráló só, DishClean tartalmazó csomaghoz	•

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)