

## PFD 404 [WOB Hygiene]

### Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarak nélkül, otthonokba, kórházakba és bárhová, magas higiéniai elvárásokkal.



- Max. tisztítási teljesítmény\*: 456 tányér/óra illetve 24 #kosár/óra#
- Makulátlan eredmények a frissvízrendszerű mosogatórendszerrel
- Különösen higiénikus eredmény – 85 °C utánöblítési hőmérséklet
- Egyszerű és biztonságos kezelhetőség – automatikus ajtónyitás
- Kiváló kezelési kényelem M Touch Flex Full-Touch színes kijelzővel

\* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

EAN: 4002516766674 / Cikkszám: 12483030 / Régi cikkszám: 61040402SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló, előltöltős mosogatógép
Sorozat	MasterLine
Mosogatórendszer	Friss víz, előltöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	lótuszfehér
Fedél	lótuszfehér
Oldalfalak	lótuszfehér
Hátlap	Horganyzott
Alkalmazás	
Alkalmas idők otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas éttermekben/bárokban történő használatra	•
Alkalmas hotelekben történő használatra	•
Alkalmas az óvodákban történő használatra	•
Alkalmas az egyetemeken és iskolákban történő használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	390
Legrövidebb programidő percben	5
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	85
Tisztítási teljesítmény, tányér/óra	456
Tisztítási teljesítmény, kosár/óra	24
Lehetőség műanyag kosarak két szinten történő mosogatására	•
Élettartam mosogatási ciklusokban	28000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Mosogatóprogramok [szám]	12
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Nyelvfüggetlen kezelés	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	8,90
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,90
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	3,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1

## PFD 404 [WOB Hygiene]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarak nélkül, otthonokba, kórházakba és bárhová, magas higiéniai elvárásokkal.



EAN: 4002516766674 / Cikkszám: 12483030 / Régi cikkszám61040402SEE

Meleg víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (bar)	1,00-10,00
Üritőszivattyú [DN]	22
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	10,70
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízfelhasználás öblítésenként (l)	8,00
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	170
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, magasság (mm)	820
Külső méret fedéllel, magasság (mm)	835
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	598
Külső méret, bruttó magasság (mm)	920
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	740
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	530
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	536
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	516
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	216
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	70
Bruttó súly (kg)	80
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	1200
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	57,0
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,05
<b>Programok</b>	
Univerzális	•
Szuper rövid	•
Rövid	•
Higiénia	•
Higiénia Plusz	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Söröspoharak	•
Evőeszközök	•
Műanyagok	•
Intenzív	•
Regenerálás	•
Kiszivattyúzás	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Kosárfelszereltség nélkül	•
Kombinálható az APFD 210 üvegkosárral	•
<b>Felszereltség</b>	
Száritás	AutoOpen száritástámogatás

## PFD 404 [WOB Hygiene]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarak nélkül, otthonokba, kórházakba és bárhová, magas higiéniai elvárásokkal.



EAN: 4002516766674 / Cikkszám: 12483030 / Régi cikkszám61040402SEE

1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószeres és az öblítőszeres számára

Mosogatótér minőségi nemesacélból

Sótartály az ajtóban

AutoClose

Perfect GlassCare

Vízköd-gőzkondenzátor

Ajtóreteszelés, kódvédelemmel

Beállítható hőmérséklettartási idő

Módosítható utánöblítési hőmérséklet

Optikai interfész

Nagy hatékonyságú szűrőrendszer szűrőbetét-ellenőrzéssel

Wi-Fi

Bőséges tartozékkinálat (opció)

### Csatlakozási lehetőségek

Külső adagolómodul folyékony tisztítószerhez

Külső adagolómodul öblítőhöz

### Szabványok, tanúsítványok és jelölések

CE

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés

IPX1 fröccsenő víz elleni védelem fokozat

EMC zavarcsökkentés

DIN 10512

DIN EN 17735