

TSL683WP 125 Gala Edition

T1 hőszivattyús szárítógép:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- A SteamCare kisimít és felfrissít, így időt takaríthat meg a vasalásnál
- A SilenceDrum* csökkenti a zajt a sokkal csendesebb szárítás érdekében
- Időmegtakarítás a ruhaválogatásnál: DryCare 40 a 40 °C-os mosáshoz**
- Az EcoSpeed hatékonyan csökkenti a szárítási időt 20 perccel***
- Szárítógépének teljes körű App-vezérlése a Miele@home-mal****

* EP 4 163 433 szabadalom

** Nem alkalmas selyem vagy gyapjú mosására.

*** Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehasonlítva, azonos töltetmennyiség és energiahatékonysági osztály mellett. A „Pamut” programban teljes töltetmennyiséggel tesztelve.

**** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



EAN: 4002516783282 / Cikkszám: 12488140 / Régi cikkszám: 12SL6832EU1

Születésnap akció

Születésnap modellek 125

Születésnap akció

125 Gala Edition

Kialakítás

Toronyba állítható

Side-by-Side

Alátolható

Ajtó nyitási iránya

balra, cserélhető

Változtatható nyitási irány

Kivitel

Termékmárka

T1 White Edition

Hőszivattyús szárítógépek

Design

Készülék színe

lótuszfehér

Panel színe

lótuszfehér

Ajtó kialakítása

Obszidiánfekete fehér gyűrűvel

Forgókapcsoló színe

lótuszfehér

Panel kivitele

5°-ban döntött

Kezelési mód

Forgókapcsoló

Kijelző

ComfortSensor, fehér, 1 soros

Szárítási eredmény

Pontos szárítás, PerfectDry

FragranceDos² illatosítórendszer

A dob forgásirányának intelligens megfordítása

HygieneDry

Ellenőrzött vírusigiénia

Textilkímélés

SilenceDrum

Ruhátöltet (kg)

9,0

Kezelési kényelem

Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével

Wash2Dry

Késleltetett indítás akár 24 óráig

A hátralévő idő kijelzése

Programfutás-kijelző

Nem

Dobmegvilágítás

LED

MultiLingua

Akusztikai csomag a legalacsonyabb zajszintért

Kondenzvíz tartály

Beépített kondenzvíz-elvezetés

AddLoad

Hatékonyság és fenntarthatóság

Energihatékonysági osztály (A+++ – D)

A+++

Éves áramfogyasztás (kWh)

185

Alapprogram futásideje percben

184

TSL683WP 125 Gala Edition

T1 hőszivattyús szárítógép:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516783282 / Cikkszám: 12488140 / Régi cikkszám: 12SL6832EU1

Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A) re1pW)	64
Kondenzációs hatékonysági osztály	A
Áramfogyasztás Pamut szekrényszáraz standard programban teljes töltöttség mellett (kWh)	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry technológia	•
Karbantartásmentes hőcserélő	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Szárítóprogramok	
Automatikus plusz	•
Pamut	•
Pamut nyíl	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingekb/blúzok	•
Selyem fellazítás	•
Gyapjú fellazítás	•
Expressz program	•
Farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Fejpárna normál	•
Hideg levegő	•
Meleg levegő	•
Kosárprogram	•
Elővasalás	•
Ágyneműk	•
Végző gőzölés	•
Szárítási extrák	
Gyűrődésvédelem	•
Hangjelzés	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Minőség	
Kímélő bordázat	•
Biztonság	
PIN-kód	•
„Tartály ürítése“ kijelzés	•
„Szűrő tisztítása“ kijelzése	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077

TSL683WP 125 Gala Edition

T1 hőszivattyús szárítógép:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516783282 / Cikkszám: 12488140 / Régi cikkszám12SL6832EU1

Súly (kg)	55
Teljes teljesítményigény (kW)	1,10
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Hermetikusan zárt	•
Hűtőközeg fajtája	R290
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,14
Hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	3
Készülék globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	0,42
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Illatpatron	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•
Elérhető kijelzőnyelvek	


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?]


TSL683WP 125 Gala Edition

T1 hőszivattyús szárítógép:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm