

WSB383 WCS 125 Edition

W1 előltöltős mosógép:

A-20%* | 8 kg | 1400 ford./perc | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve
- Még nagyobb energiamegtakarítás ezzel: A -20%*
- A SteamCare akár 50%-ra csökkenti a vasalási időt, és felfrissíti ruháit
- A QuickPowerWash hatékony és gyors eredményekről gondoskodik már 49 perc alatt
- Mosógépének teljes körű App-vezérlése a Miele@home-mal

* 20%-kal takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52).



EAN: 4002516777212 / Cikkszám: 12491420 / Régi cikkszám11SB3831EU1

Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 White Edition
Előtöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül” funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Lótuszfehér
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhátöltet (kg)	8,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
SteamCare gőzölőrendszer	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)	20%
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemmódonként a mosási ciklusban (kWh)	38
Súlyozott vízfelhasználás üzemmódonként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	72
Az „ECO 40–60” program időtartama névleges kapacitásnál	219
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30

WSB383 WCS 125 Edition

W1 előtöltős mosógép:

A-20%* | 8 kg | 1400 ford./perc | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 400251677212 / Cikkszám: 12491420 / Régi cikkszám11SB3831EU1

Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,60
„Hideg” és „20 °C” alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Víz mennyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Súly (kg)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2

WSB383 WCS 125 Edition

W1 előltöltős mosógép:

A-20%* | 8 kg | 1400 ford./perc | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm