

WWB380 WCS 125 Edition

W1 előltöltős mosógép:

"A" -20%-kal, SteamCare és PowerWash funkciókkal a tökéletes textilkímélésért.



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve
- Még nagyobb energiamegtakarítás ezzel: A -20%*
- A SteamCare akár 50%-ra csökkenti a vasalási időt, és felfrissíti ruháit
- A QuickPowerWash hatékony és gyors eredményekről gondoskodik már 49 perc alatt
- Miele@home – okos hálózat, a még több lehetőségért**

* 20%-kal takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)

** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



EAN: 4002516777175 / Anyagszám: 12491440 / Régi anyagszám: 11WB3801EU1

Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 White Edition
Előltöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Obszidiánfekete fehér gyűrűvel
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhátöltet (kg)	8,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
SteamCare gőzölőrendszer	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)	20%
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh)	38
Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	72
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	219
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30

WWB380 WCS 125 Edition

W1 előtöltős mosógép:

"A" -20%-kal, SteamCare és PowerWash funkciókkal a tökéletes textilkíméléseért.




EAN: 4002516777175 / Anyagszám: 12491440 / Régi anyagszám: 11WB3801EU1

Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,60
„Hideg” és „20 °C” alacsony hőmérsékletű mosás	•
Vízmenyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
Profieco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Felfrissítés (gőz)	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Gőzsimítás	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekszár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	636
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Súly (kg)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2


WWB380 WCS 125 Edition

W1 előtöltős mosógép:


"A" -20%-kal, SteamCare és PowerWash funkciókkal a tökéletes textilkímélésért.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm