

WEI895 WCS 125 Gala Edition

W1 előltöltős mosógép:

A | 9 kg | 1600 ford./perc | SteamCare | automatikus adagolás | QuickPowerWash



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve
- Energiamegtakarítás a legjobb „A” energiahatékonysági osztályban
- A SteamCare akár 50%-ra csökkenti a vasalási időt, és felfrissíti ruháit
- TwinDos® pontos és automatikus mosószer-adagolás
- A QuickPowerWash hatékony és gyors eredményekről gondoskodik már 49 perc alatt



EAN: 4002516785309 / Anyagszám: 12491470 / Régi anyagszám: 11E18955EU1

Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
125 Gala Edition	•
Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 Chrome Edition
Előltöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1600
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül” funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Króm
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér / króm gyűrű
Panel kivitele	döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
TwinDos automatikus mosószer-adagolás	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Folt opció	•
Ellenőrzött vírus Higiénia	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhátöltet (kg)	9,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
SteamCare gőzölőrendszer	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Dobmegvilágítás	LED
MultiLingua	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemmiklusonként a mosási ciklusban (kWh)	49
Súlyozott vízfelhasználás üzemmiklusonként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A

WEI895 WCS 125 Gala Edition

W1 előtöltős mosógép:

A | 9 kg | 1600 ford./perc | SteamCare | automatikus adagolás | QuickPowerWash



EAN: 4002516785309 / Anyagszám: 12491470 / Régi anyagszám: 11E18955EU1

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	68
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	199
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,40
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,80
EcoFeedback	•
„Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Vízmenyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Automatikus plusz	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Selyem (kézi mosás)	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Pehelypaplan	•
Fejpárna	•
Tollal töltött ruhák	•
Függöny	•
Pamut – higiénia	•
Végső gőzölés	•
Gép tisztítása	•
Új textíliák	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
SingleWash	•
Rövid	•
Áztatás	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
AllergoWash	•
Minőség	
Szürkeöntvény ellensúlyok	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System

WEI895 WCS 125 Gala Edition

W1 előtöltős mosógép:

A | 9 kg | 1600 ford./perc | SteamCare | automatikus adagolás | QuickPowerWash



EAN: 4002516785309 / Anyagszám: 12491470 / Régi anyagszám: 11E18955EU1

Gyerekszár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	636
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Súly (kg)	95
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
3 kapszula	•
UltraPhase 1+2	•
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	•
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portuguis, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WEI895 WCS 125 Gala Edition

W1 előtöltős mosógép:

A | 9 kg | 1600 ford./perc | SteamCare | automatikus adagolás | QuickPowerWash



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm