

WSI883 WCS 125 Gala Edition

W1 előltöltős mosógép:

SteamCare, TwinDos és PowerWash funkciókkal a tökéletes textilkímélés érdekében.



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve
- Energiamegtakarítás a legjobb „A” energiahatékonysági osztályban
- A SteamCare akár 50%-ra csökkenti a vasalási időt, és felfrissíti ruháit
- TwinDos®
- A QuickPowerWash hatékony és gyors eredményekről gondoskodik már 49 perc alatt



EAN: 4002516785002 / Anyagszám: 12491480 / Régi anyagszám: 11SI8831EU1

Születésnap akció	
125 Gala Edition	•
Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 White Edition
Előltöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1600
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül” funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Obsziánfekete fehér gyűrűvel
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
TwinDos automatikus mosószer-adagolás	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Folt opció	•
Ellenőrzött vírus Higiénia	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhátöltet (kg)	9,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
SteamCare gőzölőrendszer	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
MultiLingua	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiatakarékos osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemműködésenként a mosási ciklusban (kWh)	49
Súlyozott vízfelhasználás üzemműködésenként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály	A

WSI883 WCS 125 Gala Edition

W1 előtöltős mosógép:

SteamCare, TwinDos és PowerWash funkciókkal a tökéletes textilkímélés érdekében.



EAN: 4002516785002 / Anyagszám: 12491480 / Régi anyagszám: 11SI8831EU1

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	68
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	199
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,40
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,80
EcoFeedback	•
„Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Vízmenyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Automatikus plusz	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Selyem (kézi mosás)	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Pehelypaplan	•
Fejpárna	•
Tollal töltött ruhák	•
Függöny	•
Pamut – higiénia	•
Felfrissítés (gőz)	•
Végső gőzölés	•
Gép tisztítása	•
Új textiliák	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
SingleWash	•
Rövid	•
Áztatás	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Gózsimítás	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
AllergoWash	•

WSI883 WCS 125 Gala Edition

W1 előtöltős mosógép:

SteamCare, TwinDos és PowerWash funkciókkal a tökéletes textilkímélés érdekében.



EAN: 4002516785002 / Anyagszám: 12491480 / Régi anyagszám: 11SI8831EU1

Minőség	
Szűrkeöntvény ellensúlyok	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077
Súly (kg)	95
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2
Mellékelt tartozékok	
3 kapszula	•
UltraPhase 1+2	•
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	•
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WSI883 WCS 125 Gala Edition

W1 előtöltős mosógép:

SteamCare, TwinDos és PowerWash funkciókkal a tökéletes textilkímélés érdekében.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm