

KWT 6322 UG-1

Aláépíthető bortemperáló hűtő

FlexiFrame és Push2open funkcióval a több rugalmasságért és minőségi designért.



- Borok tárolása egyszerre több különálló hőmérsékleti zónában
- Nincs többé szag a hűtőben, hála az Active AirClean szűrőnek
- Bortemperálója tökéletes megvilágításban – LED-es világítás
- Védelem a borok számára az UV-szűrős, színezett üveggel
- Borok biztonságos tárolása a kihúzható tárolópolcokkal



EAN: 4002516770367 / Anyagszám: 12497000 / Régi anyagszám: 36632202EU1

| | |
|--|---------------|
| Készülékkategória | |
| Bortemperáló hűtő | • |
| Kialakítás | |
| Beépíthető készülék | • |
| Integrált beépíthető készülék | • |
| Aláépíthető beépíthető készülék | • |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Változtatható nyitási irány | • |
| Side-by-Side-képes | • |
| Design | |
| Előlap színe | üvegajtó |
| Bortároló zóna világítása | LED-világítás |
| Kezelési kényelem | |
| Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
| Szükséges utólag vásárolható tartozékok | XKS 3130 W |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
| Ajtónyitási segítség | Push2open |
| Push2open | • |
| Fa rostélyok száma | 4 |
| FlexiFrame sütőrácok száma | 3 |
| NoteBoard | Igen |
| Alacsony vibrációs tárolás | • |
| Vezérlés | |
| Kezelési koncepció | TouchControl |
| Hűtő- és fagyasztó zóna független hőmérséklet-szabályozása | Nem |
| Hőmérsékletzónák száma | 2 |
| Beállítható hőmérsékleti tartomány minimuma (°C) | 5 |
| Beállítható hőmérsékleti tartomány maximuma (°C) | 20 |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Energiahatékonysági osztály (A–G) | G |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 138,00 |
| Napi energiafogyasztás (kWh) | 0,39 |
| Biztonság | |
| Reteszelés funkció | • |
| Akusztikus ajtóriasztás | • |
| Optikai ajtóriasztás | • |
| Műszaki adatok | |
| Fülkeszélesség, min. (mm) | 600 |
| Fülkeszélesség, max. (mm) | 600 |
| Fülkemagasság, min. (mm) | 820 |
| Fülkemagasság, max. (mm) | 870 |
| Fülkemélység (mm) | 580 |
| Készülék szélessége (mm) | 597 |
| Készülék magassága (mm) | 822 |
| Készülék mélysége (mm) | 577 |
| Súly (kg) | 50,0 |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Hűtőzóna (l) | 94 |

KWT 6322 UG-1

Aláépíthető bortemperáló hűtő

FlexiFrame és Push2open funkcióval a több rugalmasságért és minőségi designért.




EAN: 4002516770367 / Anyagszám: 12497000 / Régi anyagszám: 36632202EU1

| | |
|---|---------|
| Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak | 34 üveg |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D) | B |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW | 35 |
| Áramfelvétel milliampereben (mA) | 1500 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2,8 |
| Mellékelt tartozékok | |
| Active AirClean szűrő | • |


KWT 6322 UG-1

Aláépíthető bortemperáló hűtő


FlexiFrame és Push2open funkcióval a több rugalmasságért és minőségi designért.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (installation drawing)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)