

## DA 9092 W Screen

### Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnél.



- Egyenes vonalú forma 880 mm szélességgel és 260 mm minimális mélységgel
- Modern érintőfelületű vezérlés üveg előlapon
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Tárolórekesz szélessége – például fűszerek tárolására
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő

**B**

EAN: 4002516788461 / Anyagszám: 12506060 / Régi anyagszám: 28909240D

<b>Kialakítás</b>	
Fali páraelszívó	•
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 29 szén-szűrő
<b>Design</b>	
Szín	Obszidiánfekete
<b>Kezelési kényelem</b>	
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Érintőfelületes kezelés	•
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	B
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	67,7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	B
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	B
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	300 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	205
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	310
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	415
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	670
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	39,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	50,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	25,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	36,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnél.



EAN: 4002516788461 / Anyagszám: 12506060 / Régi anyagszám: 28909240D

<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	190
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	290
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	385
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	605
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	44,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	51,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	58,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	30,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	44,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	500
Elszívóernyő szélessége (mm)	880
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	500
Elszívóernyő magassága (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	500
Elszívóernyő mélysége (mm)	260
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	500
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	21,5
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk fent és hátul	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnek.



EAN: 4002516788461 / Anyagszám: 12506060 / Régi anyagszám: 28909240D

#### Utólag vásárolható tartozékok


Aktívszén-szűrő

Nein

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnek.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)