

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejenk.



- Egyenes vonalú forma 880 mm szélességgel és 260 mm minimális mélységgel
- Modern érintőfelületű vezérlés üveg előlapon
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Tárolórekesz szélessége – például fűszerek tárolására
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő



EAN: 4002516788478 / Cikkszám: 12506070 / Régi cikkszám: 28909260D

| | |
|--|------------------------------|
| Kialakítás és design | |
| A készülék színe | Grafitszürke |
| Kialakítás | |
| Fali páraelszívó | • |
| Üzem módok | |
| Levegővezetés fajtája | Átszerelhető |
| Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő | DKF 29 szén-szűrő |
| Kezelési kényelem | |
| Elektronikus vezérlés | • |
| Érintőgombok | • |
| Kezelés | kezelés érintéssel az üvegen |
| Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám) | 3 |
| Booster fokozatok | 1 |
| Silence csomag | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Éves átlagos energiafogyasztás (kWh/év) | 67,7 |
| Energiahatékonysági osztály (A+++ – D) | B |
| Zsírmegkötési fok osztálya | B |
| Folyadékdinamikai hatékonysági osztály | B |
| Megvilágítási hatékonysági osztály | A |
| Ápolási kényelem | |
| Könnyen tisztítható elszívótest-belső – CleanCover | • |
| Szűrőrendszer | |
| A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű) | 2 |
| Világítás | |
| Mennyiség x Watt | 1 x 3,2 W |
| Fényerősség (lx) | 300 lx |
| Színhőmérséklet (K) | 3500 Kelvin |
| Ventilátor | |
| Két oldalon szívó ventilátor | • |
| Váltakozóáramú motor (AC motor) | • |
| Levegő Kivezetés | |
| Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 205 |
| Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint | 310 |
| Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint | 415 |
| Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) | 670 |
| Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint | 39,0 |
| Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint | 45,0 |
| Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint | 50,0 |
| Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704–3 szerint | 62,0 |
| Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704–2-13 szerint | 25,0 |
| Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704–2-13 szerint | 31,0 |

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejenk.



EAN: 4002516788478 / Cikkszám: 12506070 / Régi cikkszám: 28909260D

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint 36,0

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint 48,0

Keringtetés

Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint 190

Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint 290

Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint 385

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint 605

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint 44,0

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint 51,0

Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint 58,0

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint 69,0

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint 30,0

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint 37,0

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint 44,0

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint 55,0

Biztonság

Biztonsági kikapcsolás •

ESG biztonsági üveg •

Műszaki adatok

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm) 500

Keringtetéses üzemmódú páraelszívók összmagassága (mm) 500

Elszívőernyő szélessége (mm) 880

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm) 500

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm) 500

Elszívőernyő magassága (mm) 500

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm) 500

Elszívőernyő mélysége (mm) 260

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm) 500

Nettó súly (kg) 21,5

Elektromos kábel hossza (m) 1,5

Védőérintkezős dugó •

Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm) 450

Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm) 650

Fázisok száma 1

Teljes teljesítményigény (kW) 0,20

Feszültség (V) 230

Biztosíték (A) 10

Frekvencia (Hz) 50

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnek.



EAN: 4002516788478 / Cikkszám: 12506070 / Régi cikkszám28909260D

Szerelési utasítások

Elszívócsokk fent

•

Elszívócsokk fent és hátul

•

Elszívócsokk átmérője (mm)

150

Mellékelt tartozékok


Visszacsapószelep

•

DA 9092 W Screen

Fali páraelszívó

függőleges üveglappal, és különösen lapos designnal a nagyobb helyért a fejnek.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)