

KU 7016 D

Beépített hűtőszekrény, 82-88 cm fülkemaasság
with LED lighting, freezer compartment, split doors helvesina compact design. Legalább 72 cm magasság elölapon szükségeseek



- A belső tér optimális és karbantartásmentes LED
- Beépített 4 csillagos fagyasztrékesz
- Rugalmasan rendezhető ajtóbelső – osztott készülékajtóban található tároló
- Az ajtón lévő tárolók tisztítása mosogatógépben – ComfortClean
- Hűtse le gyorsan ételeit a SuperCool-nak köszönhetően



EAN: 4002516779100 / Cikkszám: 12519090 / Régi cikkszám 36701610EU1

Általános információk	
Modellazonosító	KU 7016 D
Gyártó cikkszám	12519090
EAN number	4002516779100
Marketingosztály	Silver
Készülékkategória	
Hűtőszekrény	•
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
Hűtőzóna világítás	LED
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	EasyControl
SuperCool	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
4* freezer compartment	•
Rakodópolek száma	2
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	2
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	3
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	115,20
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,31
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Optikai ajtóriasztás	•
Műszaki adatok	
Fülkeshélesség, min. (mm)	600
Fülkeshélesség, max. (mm)	600
Fülkemaasság, min. (mm)	820
Fülkemaasság, max. (mm)	880
Fülkemeasság (mm)	560
Készülék szélessége (mm)	597
Készülék maassága (mm)	818
Készülék meassága (mm)	550
Súly (kg)	36,5
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelölapon max. tömege (kg)	10

KU 7016 D

Beépített hűtőszekrény, 82-88 cm fülkemagasság

with LED lighting, freezer compartment, split doors helvetic compact design. Legalább 72 cm magasságra elölapon szükség van.




EAN: 4002516779100 / Cikkszám: 12519090 / Régi cikkszám 36701610EU1

Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	92
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	14
Teljes hasznos úrtartalom (l)	106
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	2,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	34
Áramfelvétel milliampereben (mA)	2000
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Tojástartó	•

KU 7016 D

Beépített hűtőszekrény, 82-88 cm fülkemagasság

with LED lighting, freezer compartment, split door shelves in a compact design. Legalább 72cm magaskonyha előlapok szükségesek.



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view