

FNUS 7040 D

Aláépíthető fagyasztószelekrény

NoFrost, SoftClose és SuperFrost funkciókkal kompakt kivitelben.



- A fagy. élelmiszer nem jegesedik – NoFrost
- Az ajtó finoman csukható a SoftClose révén
- Gyors, kímélő élelmiszer-fagyasztás – SuperFrost
- A fagyasztótér rugalmas bővítése – VarioRoom



EAN: 4002516779322 / Cikkszám: 12519380 / Régi cikkszám 37704010EU1

Készülékkategória	
Fagyasztószelekrény	•
Kialakítás	
Integrált beépíthető készülék	•
Aláépíthető beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Side-by-Side-képes	•
Design	
Fagyasztózóna megvilágítása	LED
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	FreshTouch
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Nem
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	1
Sabbat üzemmód	•
Szabadság üzemmód	•
Fagyasztószelekrény/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	3
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energhatékonyági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	149,70
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,41
Biztonság	
Reteszelés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•
Fagyasztórész áramszünetjelző	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, min. (mm)	600
Fülkeszélesség, max. (mm)	600
Fülkemagasság, min. (mm)	820
Fülkemagasság, max. (mm)	880
Fülkemélység (mm)	560
Készülék szélessége (mm)	597
Készülék magassága (mm)	818
Készülék mélysége (mm)	550
Súly (kg)	36,0
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtő- és fagyasztórész max. tömege (kg)	10

FNUS 7040 D

Aláépíthető fagyasztószekrény

NoFrost, SoftClose és SuperFrost funkciókkal kompakt kivitelben.




EAN: 4002516779322 / Cikkszám: 12519380 / Régi cikkszám37704010EU1

Klímaosztály	SN-T
4 csillagos fagyasztózóna (l)	74
Teljes hasznos úrtartalom (l)	74
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	12
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	8,20
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	32
Áramfelvétel milliampérben (mA)	2000
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Mellékelt tartozékok	
Jégkockatartó	•


FNUS 7040 D

Aláépíthető fagyasztószekrény


NoFrost, SoftClose és SuperFrost funkciókkal kompakt kivitelben.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)