

DAH 1650 Active

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és elegáns érintéses kezeléssel



- Szabad hely a fejnek – 598 mm széles üvegnyílás
- Magas teljesítmény – 635 m³/h turbófokozatban
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Tökéletes páros – egyező színű üvegpanel és elszívóernyő
- Bármilyen adottságú lakásban képes az elszívásra, keringtetésre



EAN: 4002516801948 / Cikkszám: 12533860 / Régi cikkszám: 28H1650BD

Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Kialakítás és design	
Szín	Obszidiánfekete
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 29 szén-szűrő
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
BE/KI kapcsoló	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	B
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	56,2
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegekötési fok osztálya	C
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	260
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	325
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	405
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	635
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	51,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	56,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	60,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	38,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	42,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	46,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	215
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	290

DAH 1650 Active
Fali páraelszívó
energiatakarékos LED-világítással és elegáns érintéses kezeléssel




EAN: 4002516801948 / Cikkszám: 12533860 / Régi cikkszám 28H1650BD

Légteljesítmény, intenzív fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	570
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	385
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	56,0
Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	74,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	61,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	67,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	42,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	47,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	53,0
Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	61,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	830-1210
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	443
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	830
Elszívőernyő szélessége (mm)	598
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1210
Elszívőernyő magassága (mm)	443
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	443
Elszívőernyő mélysége (mm)	388
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	443
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	13,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,3
Védőérintkezős dugó	•
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,24
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk fent és hátul	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nein

DAH 1650 Active

Fali páraelszívó

energiatakarékos LED-világítással és elegáns érintéses kezeléssel



DAH1650 Installation drawings