

DAH 2660 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez



- Szabad hely a fejnek – 598 mm széles üvegernyő
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Tökéletes páros – egyező színű üvegpanel és elszívóernyő
- Bármilyen adottságú lakásban képes az elszívásra, keringtetésre



EAN: 4002516802006 / Cikkszám: 12533920 / Régi cikkszám28H2660BD

Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Kialakítás és design	
Szín	Obszidiánfekete
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 29 szén-szűrő
Design	
Peremelszívó	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
BE/KI kapcsoló	•
Booster fokozatok	1
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	B
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	72,2
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	B
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	C
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	215
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	415
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	675
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	43,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	28,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	33,0

DAH 2660 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez



EAN: 4002516802006 / Cikkszám: 12533920 / Régi cikkszám28H2660BD

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	190
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	280
Légteljesítmény, intenzív fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	575
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	380
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	71,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	54,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	60,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	33,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	46,0
Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	830–1210
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	443
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	830
Elszívőernyő szélessége (mm)	598
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1210
Elszívőernyő magassága (mm)	443
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	443
Elszívőernyő mélysége (mm)	388
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	443
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	15,5
Elektromos kábel hossza (m)	1,3
Védőérintkezős dugó	•
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonek fent	•
Elszívőcsonek fent és hátul	•

DAH 2660 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez



EAN: 4002516802006 / Cikkszám: 12533920 / Régi cikkszám28H2660BD

Elszívőcsonk átmérője (mm)

150

Mellékelt tartozékok

Visszacsapószelep

•

Utólag vásárolható tartozékok


Aktívszén-szűrő

Nein

DAH 2660 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez



DAH2660 Installation drawings