

DAH 2960 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez



- Szabad hely a fejnek – ?? széles üvegernyő
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Tökéletes páros – egyező színű üvegpanel és elszívóernyő
- Bármilyen adottságú lakásban képes az elszívásra, keringtetésre



EAN: 4002516802327 / Cikkszám: 12533960 / Régi cikkszám28H2960BD

Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Kialakítás és design	
Szín	Obszidiánfekete
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív-szűrő	DKF 29 szén-szűrő
Design	
Peremelszívó	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
BE/KI kapcsoló	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	B
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	72,3
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	B
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	D
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	300 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	215
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	415
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	675
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	41,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	65,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	27,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	33,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0

DAH 2960 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez



EAN: 4002516802327 / Cikkszám: 12533960 / Régi cikkszám28H2960BD

Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 51,0

Keringtetés

Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 190

Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 280

Légteljesítmény, intenzív fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 575

Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint 380

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 47,0

Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 71,0

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 54,0

Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint 60,0

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 33,0

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 40,0

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 46,0

Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 57,0

Biztonság

Biztonsági kikapcsolás •

ESG biztonsági üveg •

Műszaki adatok

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm) 830–1210

Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm) 443

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm) 830

Elszívőernyő szélessége (mm) 898

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm) 1210

Elszívőernyő magassága (mm) 443

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm) 443

Elszívőernyő mélysége (mm) 388

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm) 443

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm) 450

Nettó súly (kg) 18,0

Elektromos kábel hossza (m) 1,3

Védőérintkezős dugó •

Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm) 650

Teljes teljesítményigény (kW) 0,20

Feszültség (V) 230

Biztosíték (A) 10

Fázisok száma 1

Frekvencia (Hz) 50

Szerelési utasítások

Elszívőcsonk fent •

Elszívőcsonk fent és hátul •

Elszívőcsonk átmérője (mm) 150

DAH 2960 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez





EAN: 4002516802327 / Cikkszám: 12533960 / Régi cikkszám28H2960BD

Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nein

DAH 2960 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez



DAH2960 Installation drawings