

## PWM 509 Mop Star [EL DP DD]

Professzionális mosógép, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval  
M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



EAN: 4002516786917 / Cikkszám: 12534750 / Régi cikkszám51509006EU

- Dobtérfogat: 80 l, maximális töltetmennyiség: 9.0 kg
- 14%-kal kevesebb víz- és 50%-kal kevesebb energiafogyasztás\*
- Max. kezelési kényelem érintéses színes kijelzővel – M Touch Pro
- Optimális centrifugálási határfok – maradéknedvesség: 44 %\*\*, g-érték:441
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

\* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

\*\* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	9,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	9,0
Dobtérfogat (l)	80
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárr	•
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob nemesacélból	•
Alkalmazás	
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,80
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,03
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	61,3
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	94,8
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,30
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,59
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	54
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	64,6
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	94,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,30
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,70
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	54,2
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,90
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	34
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	56,7
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,20
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	32
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	46

## PWM 509 Mop Star [EL DP DD]

Professzionális mosógép, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval  
M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



EAN: 4002516786917 / Cikkszám: 12534750 / Régi cikkszám: 51509006EU

Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	41
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	47
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1200
g-tényező	441
Tesztelt üzemórászám	30000
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,95
Teljes teljesítményigény (kW)	8,20
Biztosíték (A)	16
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Használati víz (opció) [darabszám]	1 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Mosóvíz-ürítőszivattyú	DN 22
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1020
Külső méret, nettó szélesség (mm)	700
Külső méret, nettó mélység (mm)	718
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1214
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	750
Külső méret, bruttó mélység (mm)	817
Nettó súly (kg)	140,0
Bruttó súly (kg)	152
Maximális padlóterhelés (N)	2421
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,30
<b>Felszereltség</b>	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•

## PWM 509 Mop Star [EL DP DD]

Professzionális mosógép, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval  
M Touch Pro mosószer-adagoló fiókkal.



EAN: 4002516786917 / Cikkszám: 12534750 / Régi cikkszám51509006EU

Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Hatékony magas fordulatszámon történő centrifugálás	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	95
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás / energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•