

DAC 4940 Stella Ambient
Mennyezeti páraelszívó
hangulatvilágítással, kompakt és erőteljes, 880 mm szélességben



- Egyszerű telepítés keringtető üzemben a Plug&Play tartozékcsizzal
- Kényelmes kezelés – a Con@ctivity funkcióknak és a távirányításnak köszönhetően
- ECO-Motor a legalacsonyabb zajszinttel nagy légteljesítmény mellett
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Egyedileg alakítható panel



EAN: 4002516802693 / Cikkszám: 12556010 / Régi cikkszám: 28C4940SD

Kialakítás	
Mennyezeti páraelszívó	•
Kialakítás és design	
Szín	nemesacél
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 35-P
Design	
Peremelszívó	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
EasySwitch	•
BE/KI kapcsoló	•
Booster fokozatok	2
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén-szűrő telítettségének kijelzője	•
Silence csomag	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	32,0
Energiatahatékony osztály (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
Zsírmegekötési fok osztálya	C
PowerManagement rendszer	•
Folyadékkinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Ápolási kényelem	
CleanCover páraelszívó-belső	•
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	4
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Fényerősség (Lx)	470 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerősszábaályzó funkció	•
Hangulatvilágítás	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Egyenáramú motor (DC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	235

DAC 4940 Stella Ambient
Mennyezeti páraelszívó
hangulatvilágítással, kompakt és erőteljes, 880 mm szélességben



EAN: 4002516802693 / Cikkszám: 12556010 / Régi cikkszám: 28C4940SD

Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	395
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	505
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h)	680
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m ³ /h)	755
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	42,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	59,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	66,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	26,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	43,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	52,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	165
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	325
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	425
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	525
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	565
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	58,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	63,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	29,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	42,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	52,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0


DAC 4940 Stella Ambient
Mennyezeti páraelszívó
hangulatvilágítással, kompakt és erőteljes, 880 mm szélességben



EAN: 4002516802693 / Cikkszám: 12556010 / Régi cikkszám: 28C4940SD

Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	196
Elszívőernyő szélessége (mm)	880
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	196
Elszívőernyő magassága (mm)	196
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	196
Elszívőernyő mélysége (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	196
Nettó súly (kg)	17,7
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Védőérintkezős dugó	•
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1
Teljes teljesítményigény (kW)	0,19
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk oldalt	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Szűkítőcsonk Ø 150 mm-ről Ø 125 mm-re	•
Távírányítás	•
Visszacsapószelep	•

DAC 4940 Stella Ambient
Mennyezeti páraelszívó
hangulatvilágítással, kompakt és erőteljes, 880 mm szélességben



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings