


DGC 7460 HCX Pro

Fogantú nélküli gőzsütő

gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Kényelmes kezelés – víztartály a magától nyíló kezelőpanel mögött
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér




EAN: 4002516816690 / Cikkszám: 12613820 / Régi cikkszám23746099D

| Kialakítás és design   |              |
|--|--------------|
| Szín   | Pearlbeige   |
| Gőzsütő  | •            |
| ArtLine  | •            |
| Fogantú nélküli kivitel  | •            |
| Évezeti előnyök  |              |
| Gyors felfűtés   | •            |
| Előmelegítés   | •            |
| Külső gőztermelés  | •            |
| Klímaszenzor   | •            |
| Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén          | •            |
| Menüpárolás az ízek keveredése nélkül                                | •            |
| Mix & Match  | •            |
| Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával | •            |
| Melegentartás  | •            |
| Crisp funkció  | •            |
| Üzem módok   |              |
| Felolvasztás   | •            |
| Automatikus programok  | •            |
| Országspecifikus automatikus programok                               | •            |
| Kombinált párolás  | •            |
| Kombinált párolás hőlégkeverés pluszal                               | •            |
| Kombinált párolás alsó-felső sütéssel                                | •            |
| Kombinált párolás nagy grillel                                       | •            |
| Gőzpárolás   | •            |
| Szuvidálás   | •            |
| Felmelegítés   | •            |
| Gourmet sütés  | •            |
| Grill üzemmódok  | •            |
| Grill  | •            |
| Kis grill  | •            |
| Hőlégkeverés plusz   | •            |
| Intenzív sütés   | •            |
| Speciális sütemények   | •            |
| Alsó-felső sütés   | •            |
| Felső hő   | •            |
| Alsó sütés   | •            |
| Légkeveréses grill   | •            |
| Eco-hőlégkeverés   | •            |
| Eco-gőzpárolás   | •            |
| Tányérmelegítés  | •            |
| Speciális felhasználások   | •            |
| Kezelési kényelem  |              |
| Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével                        | •            |
| Kijelző  | DirectSensor |
| SoftOpen   | •            |
| Touch2Open   | •            |
| MultiLingua  | •            |
| Motorosan felemelkedő kezelőpanel                                    | •            |

DGC 7460 HCX Pro

Fogantyú nélküli gőzsütő

gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.




EAN: 4002516816690 / Cikkszám: 12613820 / Régi cikkszám23746099D

|   |      |
|---|------|
| Mennyiségtől független párolás                                | •    |
| Gőzpárolás egyszerre akár négy szinten                        | •    |
| Automatikus menüpárolás                                       | •    |
| Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt       | •    |
| Pontos idő kijelzése  | •    |
| Dátumkijelzés   | •    |
| Stopper   | •    |
| Az ételkészítési idő indításának beprogramozása               | •    |
| Az ételkészítési idő végének beprogramozása                   | •    |
| Programozható ételkészítési idő                               | •    |
| Tényleges hőmérséklet kijelzése                               | •    |
| Várt hőmérséklet kijelzése                                    | •    |
| Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor                    | •    |
| Javasolt hőmérséklet  | •    |
| Saját programok   | •    |
| Egyéni beállítások  | •    |
| <b>Hatékony és fenntarthatóság</b>                            |      |
| Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)                        | A+   |
| <b>Ápolási kényelem</b>                                       |      |
| Strukturált felületű nemesacél párolótér                      | •    |
| Lehajtható grillfűtőtest                                      | •    |
| Külső gőzfejlesztő  | •    |
| HydroClean  | •    |
| Ápolóprogramok  | •    |
| Áztatás ápolóprogram  | •    |
| Öblítés ápolóprogram  | •    |
| Sütőtérszáritási program                                      | •    |
| Gyorszár a tartórácsához                                      | •    |
| Kivehető tartórács  | •    |
| Vízkömentesítés   | •    |
| CleanGlass-ajtó   | •    |
| <b>Gőztechn./vízellátás</b>                                   |      |
| DualSteam   | •    |
| Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)                               | 3,30 |
| Frissvíz-tartály térfogata (l)                                | 1,4  |
| Frissvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött   | •    |
| Kondenzvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött | •    |
| Lefolyószűrő  | •    |
| <b>Biztonság</b>  |      |
| Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal                       | •    |
| Biztonsági kikapcsolás  | •    |
| Üzembehelyezési zár   | •    |
| Párolgatós hűtőrendszer                                       | •    |
| Billentyűzár  | •    |
| <b>Műszaki adatok</b>   |      |
| Sütőtér térfogata (l)   | 67   |
| Behelyezési szintek száma                                     | 4    |
| Behelyezési szintek jelölése                                  | •    |
| Ajtó nyitási iránya   | alul |

DGC 7460 HCX Pro

Fogantyú nélküli gőzsütő

gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



EAN: 4002516816690 / Cikkszám: 12613820 / Régi cikkszám23746099D


|   |                 |
|---|-----------------|
| Sütőtér megvilágítása                             | BrilliantLight  |
| Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)             | 30              |
| Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)             | 230             |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)        | 40              |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)        | 100             |
| Fülkeszélesség, min. (mm)                         | 560             |
| Fülkeszélesség, max. (mm)                         | 568             |
| Fülkemagasság, min. (mm)                          | 590             |
| Fülkemagasság, max. (mm)                          | 595             |
| Fülkemélység (mm)                                 | 550             |
| Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)              | 595 x 596 x 567 |
| Készülék szélessége (mm)                          | 595             |
| Készülék magassága (mm)                           | 596             |
| Készülék mélysége (mm)                            | 567             |
| Súly (kg)   | 46,4            |
| Teljes teljesítményigény (kW)                     | 3,45            |
| Feszültség (V)                                    | 230             |
| Frekvencia (Hz)                                   | 50              |
| Biztosíték (A)                                    | 16              |
| Fázisok száma                                     | 1               |
| Világítóeszköz cseréje                            | Ügyfélszolgálat |
| <b>Mellékelt tartozékok</b>                       |                 |
| HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal | 1               |
| HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal          | 1               |
| Kivehető tartórács (pár)                          | 1               |
| Perforált nemesacél gőzpároló edények             | 1               |
| Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények             | 1               |
| HydroClean tisztítószer                           | 1               |
| Vízkömentesítő tabletták                          | 2               |

#### Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7460 HCX Pro  
 Fogantyú nélküli gőzsütő  
 gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings