

EVS 7010

Fogantú nélküli beépíthető vákuumozó fiók, 14 cm magas
élelmiszerek professzionális vákuumozására.



- Hosszabban eltartható – élelmiszerek tárolása és adagolása
- Intenzív ízelvények – élelmiszerek marinálása
- Élelmiszerek előkészítése szuvidáláshoz
- A legegyszerűbb – érintőképernyős kezelés és teljesen kihúzható
- A fiók legegyszerűbb nyitási módja – Push2open

EAN: 4002516819202 / Cikkszám: 12613940 / Régi cikkszám30701061D

Kialakítás és design	
Beépíthető vákuumozó fiók	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Fogantú nélküli kivitel	•
Szín	Pearlbeige
Élvezeti előnyök	
Előkészítés szuvidáláshoz	•
Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága	•
Élelmiszerek pácolása	•
Üzem módok	
Vákuumozás	•
Sokrétű felhasználási mód	
Élelmiszer vákuumozása	•
Élelmiszer pácolása	•
Élelmiszerek porciózása	•
Tartályok vákuumozása	•
Eredeti csomagolás visszazárása	•
Üvegek lezárása	•
Folyadékok vákuumozása	•
Kezelési kényelem	
Nemesacél vákuumozókamra befogadóképessége (l)	8,0
Minimális tasakméret (mm)	250
Maximális tasakméret (mm)	350
Push2open mechanizmus	•
Teljesen kihúzható az egyszerű be- és kikapcsoláshoz	•
Érintógombos kezelőpanel	•
Kezelőpanel piktogramokkal	•
Min. vákuumozási erősség (fokozat)	1
Max. vákuumozási erősség (fokozat)	3
Vákuumozási erősség LED-kijelzése	•
Min. vákuumozási erősség külső tartályok esetén (fokozat)	1
Max. vákuumozási erősség külső tartályok esetén (fokozat)	3
A külső tartályok vákuumozási erősségének LED-kijelzése	•
Hegesztési időtartam fokozatokban	1 - 3
Hegesztési időtartam LED-kijelzése	•
Stop funkció	•
Vákuumozó technika	
Nemesacél vákuumozó kamra	•
Szivattyú szívóteljesítménye (m ³ /h)	4
Ápolási kényelem	
Síkba építhető kezelőpanel	•
Vákuumszivattyú, zsirtalanítási figyelmeztetés	•
Cserélhető zárócsikok	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Műszaki adatok	
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	141
Készülék mélysége (mm)	570

EVS 7010

Fogantyú nélküli beépíthető vákuumozó fiók, 14 cm magas
élelmiszerek professzionális vákuumozására.



EAN: 4002516819202 / Cikkszám: 12613940 / Régi cikkszám30701061D

Hasznos belső magasság (mm)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	0,32
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel dugóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,8
Mellékelt tartozékok	
Adapter edények vákuumozásához	1
Tasaktámaszték	1
Vákuumtasak	•
180 x 280 mm méretű vákuumtasakok száma	50
240 x 350 mm méretű vákuumtasakok száma	50

EVS 7010


Fogantyú nélküli beépíthető vákuumozó fiók, 14 cm magas
 élelmiszerek professzionális vákuumozására.




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010,
 installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation
 drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro
 installation drawings




built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



built-in EVS 7010 build-under, installation drawing



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation EVS7010, installation drawing