

CVA 7440

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes elhelyezés: a szabadalmazott CupSensornak köszönhetően
- Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two
- Mindig frissen őrölve – AromaticSystemFresh
- Kényelmes vendéglátás: nagy mennyiségekhez – kanna funkció

EAN: 4002516826330 / Cikkszám: 12642430 / Régi cikkszám: 29744050A

Kialakítás és design

A készülék színe

Pearlbeige

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

Kialakítás és design

Beépíthető kávéfőző szemeskávészűrő rendszerrel

•

VitroLine

•

ArtLine

•

Élvezeti előnyök

AromaticSystemFresh

•

OneTouch funkció

•

OneTouch for Two funkció

•

DoubleShot

•

Programozható felhasználói profilok

10

Aromakímélő golyós őrlőmű

•

Beállítható őrlési fokozat

•

Programozható őrlési mennyiség

•

Programozható vízmennyiség

•

Programozható vízhőmérséklet

•

Programozható tej mennyiség

•

Programozható tejhabmennyiség

•

Programozható előforrázás

•

TeaTimer

•

Kezelési kényelem

Hálózatra csatlakozás a Miele@home segítségével

•

Kijelző

DirectSensor

CupSensor

•

PerformanceMode

•

EasyClick tejesedés

•

ComfortDoor

•

Rejtett fogantyú

•

BrilliantLight

•

Szakértői üzemmód

•

MultiLingua

•

Szemeskávészűrő száma

1

Szemeskávészűrők száma

2

Szemeskávészűrők befogadóképessége, A (g)

300

CVA 7440

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért



EAN: 4002516826330 / Cikkszám: 12642430 / Régi cikkszám: 29744050A

Szemeskávétartályok befogadóképessége, B (g)	300
Szemeskávétartályok befogadóképessége összesen (g)	600
Kivehető szemeskávétartályok	•
Víz tartály befogadóképessége (l)	2,7
Tej tartály befogadóképessége (l)	0,7
Zacc tartály befogadóképessége (db)	17
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	1,6
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Programozható bekapcsolási idő	•
Programozható kikapcsolási idő	•
Programozható készenléti idő	•
Egyéni beállítások	•
Italspecialitások	
Választható italmennyiségek (ml)	20-300
Ristretto, szimpla	•
Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•
Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•
Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•
Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•
Espresso Macchiato, szimpla	•
Espresso Macchiato, dupla	•
Cappuccino Italiano, szimpla	•
Cappuccino Italiano, dupla	•
Flat white, szimpla	•
Flat white, dupla	•
Café au lait, szimpla	•
Café au lait, dupla	•
Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Caffè americano, szimpla	•
Caffè americano, dupla	•
Long black, szimpla	•
Long black, dupla	•
Meleg víz, szimpla	•
Meleg víz, dupla	•

CVA 7440

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért

EAN: 4002516826330 / Cikkszám: 12642430 / Régi cikkszám: 29744050A

Forró víz, szimpla	•
Forró víz, dupla	•
Fekete tea, szimpla	•
Fekete tea, dupla	•
Gyógytea, szimpla	•
Gyógytea, dupla	•
Gyümölcs tea, szimpla	•
Gyümölcs tea, dupla	•
Zöld tea, szimpla	•
Zöld tea, dupla	•
Fehér tea, szimpla	•
Fehér tea, dupla	•
Japán tea, szimpla	•
Japán tea, dupla	•
Chai Latte, szimpla	•
Chai Latte, dupla	•
Kávéskanna	•
Teáskanna	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód	•
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Manuális vízkőmentesítés	•
Automatikus tejvezeték-öblítés a víztartályból	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•
Automatikus öblítő funkció	•
ComfortClean	•
Kivehető tejvezeték	•
Kivehető főzőmű	•
Beállítható vízkeménység	•
Biztonság	
Üzembehelyezési zár	•
Műszaki adatok	
Minimális fülkeszélesség (mm)	560
Maximális fülkeszélesség (mm)	568
Minimális fülkemagasság (mm)	450
Maximális fülkemagasság (mm)	452
Fülkemélység (mm)	500
Állítható magasságú italkifolyó (cm)	16,5
Állítható magasságú italkifolyó (cm)	4,0
Készülék szélessége (mm)	595

CVA 7440

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért




EAN: 4002516826330 / Cikkszám: 12642430 / Régi cikkszám 29744050A

Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	475
Mélység nyitott ajtónál (cm)	108,0
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Mellékelt tartozékok	
Üveg tejtartály	•
Vízkőmentesítő tabletták	•
Tisztítótabletták	•
Tejvezeték-tisztító	•


CVA 7440

Beépíthető kávéfőző


kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért





CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)