

## PUR 98 D

Sziget páraelszívó

RAL-színben egyedi gyártásban kapható



- Időtlen design 898 mm szélességgel, LED világítással és érintőgombokkal
- Magas teljesítmény – 650 m<sup>3</sup>/h turbófokozatban
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover
- Csak szakkereskedőnél szerezhető be



EAN: 4002516844969 / Cikkszám: 12657120 / Régi cikkszám: 28410882D

<b>Kialakítás</b>	
Sziget páraelszívó	•
Készülék színe	RAL
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUI 32
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 12-P
<b>Design</b>	
RAL-szín egyedi gyártásban lehetséges	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Booster fokozatok	1
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	51,8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
<b>Ápolási kényelem</b>	
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	3
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	4 x 3 W
Fényerősség (lx)	500 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	280
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	330
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	400
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	650
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	48,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	57,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	69,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	31,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	35,0

PUR 98 D

Sziget páraelszívó

RAL-színben egyedi gyártásban kapható



EAN: 4002516844969 / Cikkszám: 12657120 / Régi cikkszám: 28410882D

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	51,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	190
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	270
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	330
Légteljesítmény, booster fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	460
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	57,0
Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	66,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	45,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	49,0
Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	56,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	690
Elszívőernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	990
Elszívőernyő magassága (mm)	70
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	750
Elszívőernyő mélysége (mm)	598
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	1060
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	34,0
Fix csatlakozás	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,23
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•

PUR 98 D

Sziget páraelszívó

RAL-színben egyedi gyártásban kapható



EAN: 4002516844969 / Cikkszám: 12657120 / Régi cikkszám28410882D

#### Mellékelt tartozékok

Visszacsapószelep

•

#### Utólag vásárolható tartozékok


Regenerálható aktívszén-szűrő

DKF 12-R

PUR 98 D

Sziget páraelszívó

RAL-színben egyedi gyártásban kapható



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,  
DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)