

## PUR 68 W

Fali páraelszívó

RAL-színben egyedi gyártásban kapható



- Időtlen design 598 mm szélességgel, LED világítással és érintőgombokkal
- Magas teljesítmény – 650 m<sup>3</sup>/h turbófokozatban
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Megbízható és könnyű tisztítás – Miele CleanCover
- Csak szakkereskedőnél szerezhető be



EAN: 4002516844976 / Cikkszám: 12657250 / Régi cikkszám: 28416881D

<b>Kialakítás</b>	
Fali páraelszívó	•
Készülék színe	RAL
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez	DUW 20
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKF 12-P
<b>Design</b>	
RAL-szín egyedi gyártásban lehetséges	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Elektronikus vezérlés	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Booster fokozatok	1
Programozható booster fokozat kikapcsolás	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	47,0
Folyadékkinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	A
<b>Ápolási kényelem</b>	
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	2 x 3 W
Fényerősség (Lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3000 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	265
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	320
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	395
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	650
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	56,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	67,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	32,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	37,0

PUR 68 W

Fali páraelszívó

RAL-színben egyedi gyártásban kapható



EAN: 4002516844976 / Cikkszám: 12657250 / Régi cikkszám: 28416881D

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	41,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	52,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	190
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	270
Légteljesítmény, 3. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	330
Légteljesítmény, booster fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	460
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	54,0
Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	71,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	60,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	45,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	56,0
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	685–1005
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	815–1135
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	685
Elszívóernyő szélessége (mm)	598
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1005
Elszívóernyő magassága (mm)	62
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	815
Elszívóernyő mélysége (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	1135
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Minimális távolság a gáz főzőhelytől (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Nettó súly (kg)	21,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,5
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
<b>Szerelési utasítások</b>	
Elszívőcsonk fent	•

PUR 68 W

Fali páraelszívó

RAL-színben egyedi gyártásban kapható




EAN: 4002516844976 / Cikkszám: 12657250 / Régi cikkszám28416881D

Elszívócsonk fent és hátul	•
Elszívócsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Visszacsapószelep	•
<b>Utólag vásárolható tartozékok</b>	
Regenerálható aktívszén-szűrő	DKF 12-R

PUR 68 W

Fali páraelszívó

RAL-színben egyedi gyártásban kapható



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)