

G 5410 SC Front Active Plus Szabadonálló mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helytel evőeszközei számára
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l vízfogyasztástól az automatikus programban
- Akár 50%-os villamosenergia-megtakarítás a Miele melegvíz-csatlakozással
- Rugalmas kosárialakítás mindennapjaihoz igazítva – Comfort kosarak



EAN: 4002516836087 / Cikkszám: 12659020 / Régi cikkszám: 21541018OE1

Kivitel	
Szabadon álló mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	CleanSteel Front
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
Kijelző színe	fehér
Kényelem	
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	B
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,64
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	64
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,40
Az ECO program időtartama (perc)	199
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	44
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
Mosogatási opciók	
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare csészetartó	1

G 5410 SC Front Active Plus Szabadonálló mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.




EAN: 4002516836087 / Cikkszám: 12659020 / Régi cikkszám: 21541018OE1

Kosárkialakítás	Comfort
Szabvány-terítékszám	14
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Gyerekszár	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	845
Fülkemagasság, maximum (mm)	880
Fülkemélység (mm)	600
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	845
Készülék mélysége (mm)	600
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	119,5
Nettó súly (kg)	55,5
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Mellékelt tartozékok	
1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron	•

G 5410 SC Front Active Plus

Szabadonálló mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)