

G 5450 SCVi Active Plus

Teljesen beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Innovatív kivétel és a legnagyobb kényelem – 3D-MultiFlex fiók
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l-től az automatikus programban
- Akár 50 %-os árammegtakarítás – melegvíz-csatlakozás
- Rugalmas és biztos elhelyezés – Comfort kosárkialakítás



EAN: 4002516837527 / Cikkszám: 12659060 / Régi cikkszám21545062OE1

| | |
|---|----------------------------------|
| Kivétel | |
| Teljesen integrált mosogatógépek | • |
| 60-as mosogatógép | • |
| Design | |
| Panel színe | Nemesacél |
| Panel kivitele | teljesen integrált panel |
| Kezelési mód | programválasztó gomb |
| Kijelző | Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző |
| Kijelző színe | fehér |
| Kényelem | |
| Ajtózárás-rásegítés | ComfortClose |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Késleltetett indítás akár 24 óráig | • |
| Funkcióellenőrző | Kijelző, akusztikus |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Energiahatékonysági osztály (A–G) | B |
| Vízfogyasztás automatikus programban (l) | 6,0 |
| Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként | 8,4 |
| Áramfelhasználás ECO-programban (kWh) | 0,64 |
| Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként | 64 |
| Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh) | 0,40 |
| Az ECO program időtartama (perc) | 199 |
| Zajkibocsátási kategória | B |
| Zajkibocsátás, dB(A) | 44 |
| EcoPower technológia | • |
| Ellenőrzött higiénia | • |
| Melegvíz-csatlakozás | • |
| Féltöltet | • |
| Eredményminőség | |
| Frissvízrendszerű mosogatógép | • |
| AutoOpen szárítás | • |
| SensorDry | • |
| Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Mosogatóprogramok | |
| ECO | • |
| Automatikus | • |
| Intenzív 75 °C | • |
| Kímélő | • |
| QuickPowerWash | • |
| Mosogatói opciók | |
| Expressz program | • |
| Extra tiszta | • |
| Extra száraz | • |
| Kosárkialakítás | |
| Evőeszközök elhelyezése | 3D MultiFlex-fiók |
| FlexCare csészetartó | 1 |
| Kosárkialakítás | Comfort |

G 5450 SCVi Active Plus

Teljesen beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



EAN: 4002516837527 / Cikkszám: 12659060 / Régi cikkszám21545062OE1

| | |
|--|-------|
| Szabvány-terítékszám | 14 |
| Biztonság | |
| Waterproof-rendszer | • |
| Műszaki adatok | |
| Fülkeszélesség, minimum (mm) | 600 |
| Fülkeszélesség, maximum (mm) | 600 |
| Fülkemagasság, minimum (mm) | 805 |
| Fülkemagasság, maximum (mm) | 870 |
| Fülkemélység (mm) | 550 |
| Készülék szélessége (mm) | 598 |
| Készülék magassága (mm) | 805 |
| Készülék mélysége (mm) | 550 |
| Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm) | 116,5 |
| Nettó súly (kg) | 44,0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 2,00 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány | 50 |
| Vízbevezető tömlő hossza (cm) | 1,50 |
| Vízvezető tömlő hossza (cm) | 1,50 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 1,70 |
| Előlap min. súlya (kg) | 4,0 |
| Előlap max. súlya (kg) | 11,0 |
| Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya | 8,0 |
| Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya | 16,0 |
| Mellékelt tartozékok | |
| 1 csomag UltraTabs (20 darab) | • |
| Kupon 1 csomag UltraTabs-hoz (20 darab) vagy 9 csomag akciós áron | • |

G 5450 SCVi Active Plus

Teljesen beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)