

KFN 7833 D

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

DailyFresh és NoFrost funkció 194 cm magasságban a különösen nagy tárolótérért.



- 17% nagyobb hely a hűtőtérben – beépíthető XL
- Tágas, állítható páratartalmú fiók – DailyFresh
- A belső tér optimális és karbantartásmentes megvilágítása LED-del
- Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra a NoFrost révén
- Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a teljes hűtőtérben – DynaCool



EAN: 4002516840602 / Cikkszám: 12665220 / Régi cikkszám38783300EU1

Készülékkategória	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Hűtőzóna megvilágítása	LED
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Party mód	•
Szabadság üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópalcok száma	5
ezek közül osztható (FlexiBoard)	1
Palacktároló krómozott fémből	•
Frissentartó fiókok száma	1
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	3
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	3
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	3
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	180,31
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,49
Biztonság	
Reteszelés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•
Fagyasztórész áramszünetjelző	•

KFN 7833 D

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

DailyFresh és NoFrost funkció 194 cm magasságban a különösen nagy tárolótérért.




EAN: 4002516840602 / Cikkszám: 12665220 / Régi cikkszám38783300EU1

Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	570
Fülkemaasság, min. (mm)	1940
Fülkemaasság, max. (mm)	1950
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	541
Készülék magassága (mm)	1938
Készülék mélysége (mm)	545
Súly (kg)	61,6
Rögzítéstechnika	zsanéros hűtőajtó
Hűtőréss-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12
Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	215
4 csillagos fagyasztózóna (l)	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	284
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A-D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	33
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1400
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Tojástartó	•
Jégkockatartó	•


KFN 7833 D

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció


DailyFresh és NoFrost funkció 194 cm magasságban a különösen nagy tárolótérért.



KFN7833D, built-in (footnote*) (drawings)



KFN7833D, installation (footnote*) (drawings)



KFN7833D, side view (drawings)