

KFN 7844 C

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

PerfectFresh Pro és NoFrost 194 cm magasságban a különösen nagy tárolótérért.



- 17% nagyobb hely a hűtőtérben – beépíthető XL
- Profi tárolás – még hosszabb frissesség a PerfectFresh Pro-val
- A belső tér optimális és karbantartásmentes megvilágítása LED-del
- Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra a NoFrost révén
- Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a teljes hűtőtérben – DynaCool



EAN: 4002516840619 / Cikkszám: 12665240 / Régi cikkszám38784400EU1

<b>Készülékkategória</b>	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
<b>Kialakítás</b>	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
<b>Design</b>	
Hűtőzóna megvilágítása	LED
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
<b>Vezérlés</b>	
Kezelési koncepció	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	•
Party mód	•
Szabadság üzemmód	•
<b>Hűtőszekrény/-zóna</b>	
Rakodópalcok száma	4
ezek közül osztható (FlexiBoard)	1
Palacktároló krómozott fémből	•
Frissentartó fiókok száma	2
Száraz hátfal	CleanSteel
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	2
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	3
<b>Fagyasztószekrény/-zóna</b>	
Fagyasztófiókok száma	3
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	162,06
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,44
<b>Biztonság</b>	
Reteszelés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Optikai ajtóriasztás	•

KFN 7844 C

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

PerfectFresh Pro és NoFrost 194 cm magasságban a különösen nagy tárolótérért.




EAN: 4002516840619 / Cikkszám: 12665240 / Régi cikkszám38784400EU1

Optikai hőmérséklet-riasztás	•
Fagyasztórész áramszünetjelző	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	570
Fülkemagasság, min. (mm)	1940
Fülkemagasság, max. (mm)	1950
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	559
Készülék magassága (mm)	1938
Készülék mélysége (mm)	546
Súly (kg)	71,7
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12
Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	204
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	71
4 csillagos fagyasztózóna (l)	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	273
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A-D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	33
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1400
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Tojástartó	•
Jégkockatartó	•


## KFN 7844 C

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció


PerfectFresh Pro és NoFrost 194 cm magasságban a különösen nagy tárolótérért.



KFN7844C, built-in (footnote\*) (drawings)



KFN7844C, installation (footnote\*) (drawings)



KFN7844C, side view (drawings)