



TQ 1000 WP Nova Edition
T2 hőszivattyús szárítógép
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve
- QuickPowerDry funkció: mindössze 49 perc alatt megszáráthatja textíliáit*
- A WoolDry funkciónak köszönhetően gyapjú textíliáit a gép kíméletesen szárítja
- A SteamCare akár 50%-ra csökkenti a vasalási időt, és felfrissíti ruháit
- A nagy színes M Touch Pro kijelző a kezelést különösen kényelmessé teszi

* A programidő a terheléstől függően változhat. A mért idő 4 kg könnyen kezelhető textíliára vonatkozik, 30%-os maradéknedvesség mellett.



EAN: 4002516863762 / Cikkszám: 12708640 / Régi cikkszám: 12Q10001EU1

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

Kialakítás

Toronyba állítható

•

Side-by-Side

•

Alátolható

•

Ajtó nyitási iránya

balra

Kivitel

Hőszivattyús szárítógépek

•

Design

Készülék színe

lótuszfehér

Ajtó és panel kialakítás

BlackEffect

Panel kivitele

döntött

Kezelési mód

Érintőképernyős kezelés

Kijelző

M Touch Pro

AmbientLight hangulatvilágítás

•

MotionReact

•

Szárítási eredmény

Pontos szárítás, PerfectDry

•

FragranceDos² illatosítórendszer

•

SteamCare gőzölőrendszer

•

PowerDry

•

A dob forgásirányának intelligens megfordítása

•

HygieneDry

•

Textilkímélés

SilenceDrum

•

Ruhátóllet (kg)

9,0

Kezelési kényelem

Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével

•

Wash2Dry

•

Késleltetett indítás akár 24 óráig

•

A hátralévő idő kijelzése

•

Pontos idő kijelzése

•

Programfutás-kijelző

Igen

Tájékoztató szövegek

•


Dobmegvilágítás

LED

MultiLingua

•


TQ 1000 WP Nova Edition
T2 hőszivattyús szárítógép
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



EAN: 4002516863762 / Cikkszám: 12708640 / Régi cikkszám: 12Q10001EU1

Akustikai csomag a legalacsonyabb zajszintért	•
Kondenzvíz tartály	•
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energihatékonysági osztály (A+++ – D)	A+++
Takarékosabb az A+++ energiahatékonysági osztály határértékénél (24)	10%
Éves áramfogyasztás (kWh)	170
Alaprogram futásideje percben	231
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A) re1pW)	62
Kondenzációs hatékonysági osztály	A
Áramfogyasztás Pamut szekrényszáraz standard programban teljes töltöttség mellett (kWh)	1,44
EcoFeedback	•
EcoDry technológia	•
Karbantartásmentes hőcserélő	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Szárítóprogramok	
Automatikus	•
Pamut	•
ECO	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Selyem fellazítás	•
Gyapjú fellazítás	•
Gyapjú	•
Expressz program	•
Farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Hideg levegő	•
Meleg levegő	•
Kosárprogram	•
Simítás	•
Ágyneműk	•
Ingek/blúzok	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
Pehelytollak/paplanok	•
Szárítási extrák	
Gyűrődésvédelem	•
Kímélő plusz	•
Hangjelzés	•
DryCare 40	•


TQ 1000 WP Nova Edition
T2 hőszivattyús szárítógép
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516863762 / Cikkszám: 12708640 / Régi cikkszám: 12Q10001EU1

Kedvencek	•
AddProgrammes	•
Energiatakarékosság	•
Elővasalás	•
Minőség	
Kímélő bordázat	•
Biztonság	
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
„Tartály ürítése“ kijelzés	•
„Szűrő tisztítása“ kijelzése	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (szélesség)	596
Méret (mm) (magasság)	850
Méret (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1110
Súly (kg)	55
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Hermetikusan zárt	•
Hűtőközeg fajtája	R290
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,14
Hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	3
Készülék globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	0,44
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Illatpatron	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•


TQ 1000 WP Nova Edition
T2 hőszivattyús szárítógép
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm