


WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 előtöltős mosógép

A | 9 kg | 1600 ford./perc | InfinityCare | automatikus adagolás | SmartMatic



- 20 éves tökéletes textilapolásra tesztelve
- Minden eddiginél kíméletesebben moshat az InfinityCare textilkímélő dobbal
- TwinDos®: akár 40%* mosószer megtakarítás automatikus adagolással*
- A SmartMatic® automatikus programunk automatikusan beállítja a fogyasztást
- A nagy színes M Touch Pro kijelző a kezelést különösen kényelmessé teszi

* A kézi adagolással összehasonlítva, belső vizsgálati eredmények alapján.




EAN: 4002516863090 / Cikkszám: 12708900 / Régi cikkszám11Q10002EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W2 Nova Edition
Előtöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1600
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Ajtó és panel kialakítás	BlackEffect
Panel kivitele	döntött
Kezelési mód	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	M Touch Pro
AmbientLight hangulatvilágítás	•
MotionReact	•
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
TwinDos automatikus mosószer-adagolás	•
TwinDos automatikus flakonfelismerés	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Folt opció	•
AddProgrammes	•
Kiváló higiénia	•
Textilkímélés	
InfinityCare textilkímélő dob	•
Ruhátóllet (kg)	9,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Pontos idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Tájékoztató szövegek	•
Kedvenc programok	•
Dobmegvilágítás	LED
MultiLingua	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energihatékonysági osztály (A-G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh)	49

WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 előtöltős mosógép

A | 9 kg | 1600 ford./perc | InfinityCare | automatikus adagolás | SmartMatic




EAN: 4002516863090 / Cikkszám: 12708900 / Régi cikkszám11Q10002EU1

Súlyozott vízfelhasználás üzemsiklusonként (l)	50
Centrifugálás-hatékonysági osztály (A-G)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugáláskor) (A-D)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugálás közben (dB(A) re 1 pW)	70
Az „ECO 40–60” program időtartama névleges kapacitásnál	229
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,50
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,50
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,00
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	15
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	15
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	15
FlexLoad automatikus töltetfelismerés	•
Melegvíz-csatlakozás	•
EcoFeedback	•
„Hideg” és „20 °C” alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Vízmenyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Selyem (kézi mosás)	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Sportcipők	•
Gép tisztítása	•
Csak öblítés	•
ECO 40–60	•
PowerFresh	•
Pehelytollak/paplanok	•
Függönyök	•
Új ruházat	•
SmartMatic®	•
Csak elővasálás	•
Dob tisztítása	•

WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 előtöltős mosógép

A | 9 kg | 1600 ford./perc | InfinityCare | automatikus adagolás | SmartMatic




EAN: 4002516863090 / Cikkszám: 12708900 / Régi cikkszám11Q10002EU1

Mosási extrák	
SingleWash	•
Rövid	•
Áztatás	•
Előmosás	•
Extra halk	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
Hygiene plus	•
Energiatakarékosság	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (szélesség)	596
Méret (mm) (magasság)	850
Méret (mm) (mélység)	620
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1087
Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Súly (kg)	91
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Vízbevezető tömlő hossza (m)	1,60
Vízvezető tömlő hossza (m)	1,50
Mellékelt tartozékok	
3 kapszula	•
UltraPhase 1+2	•
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	•


WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 előtöltős mosógép


A | 9 kg | 1600 ford./perc | InfinityCare | automatikus adagolás | SmartMatic




W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm