

WWA120 WCS 8kg Active

W1 előltöltős mosógép:

A en. hat. -10%* | 8 kg | 1400 ford./p. | CapDosing | textilkímélő dob | AddLoad



EAN: 4002516868071 / Cikkszám: 12729490 / Régi cikkszám11WA1201EU1

- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve*
- Még nagyobb energiamegtakarítás ezzel: A – 10%**
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textiliákhoz és foltokhoz***
- A textilkímélő dob gondoskodik a textiliák kifogástalan állapotáról
- A mosási ciklus közben is berakhat vagy kivehet ruhadarabokat az AddLoad-dal

* A W1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási ciklussal (= heti 5 mosás, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban ellenőrizte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

** 10%-kal takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)

*** Szabadalom: EP 2 365 120



Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 White Edition
Előltöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Obszidiánfekete fehér gyűrűvel
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	EasyControl, sárga
Tisztítási teljesítmény	
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhatöltet (kg)	8,0
Kezelési kényelem	
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A-G)	A
Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)	10%
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh)	43
Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály (A-G)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugáláskor) (A-D)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugálás közben (dB(A) re 1 pW)	72
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	219
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30
„Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Víz mennyiség-számláló	•

WWA120 WCS 8kg Active

W1 előltöltős mosógép:

A en. hat. -10%* | 8 kg | 1400 ford./p. | CapDosing | textilkímélő dob | AddLoad




EAN: 4002516868071 / Cikkszám: 12729490 / Régi cikkszám11WA1201EU1

Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
Pamut	•
Pamut előmosással	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Áztatás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szélesség)	596
Méretek (mm) (magasság)	850
Méretek (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Súly (kg)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2


WWA120 WCS 8kg Active

W1 előtöltős mosógép:


A en. hat. -10%* | 8 kg | 1400 ford./p. | CapDosing | textilkímélő dob | AddLoad




W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm