

WWB360 WCS PWash&8kg

W1 előltöltős mosógép:

A-20% | 8 kg | 1 400 ford./perc | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve*
- Még nagyobb energiamegtakarítás ezzel: A -20%**
- QuickPowerWash – hatékony és gyors eredmények már 49 perc alatt***
- Mosógépének teljes körű App-vezérlése a Miele@home-mal
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textiliákhoz és foltokhoz****

* A W1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási ciklussal (= heti 5 mosás, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban ellenőrizte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

** 20%-kal takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52).

*** Ez minden olyan Miele mosógépre vonatkozik, amely lehetővé teszi a WL 1110/18 vizsgálati jelentés összefoglalójában szereplő folyamat- és gépi paraméterek megvalósítását.

**** Szabadalom: EP 2 365 120



EAN: 4002516868156 / Cikkszám: 12729500 / Régi cikkszám11WB3601EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Side-by-Side	•
Alátoltható	•
Kivitel	
Termékmárka	W1 White Edition
Előltöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül” funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Obsziánfekete fehér gyűrűvel
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-szegm.
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhátöltet (kg)	8,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószerezadagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiatakarékos osztály (A-G)	A
Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)	20%
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh)	38
Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály (A-G)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugálaskor) (A-D)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugálás közben (dB(A) re 1 pW)	72
Az „ECO 40–60” program időtartama névleges kapacitásnál	219
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30

WWB360 WCS PWash&8kg

W1 előltöltős mosógép:

A-20% | 8 kg | 1 400 ford./perc | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516868156 / Cikkszám: 12729500 / Régi cikkszám11WB3601EU1


Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban 0,60 (W)

„Hideg” és „20 °C” alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Víz mennyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Impregnálás	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (ma x sz x mé)	850 x 596 x 643
Méretek (mm) (szélesség)	596
Méretek (mm) (magasság)	850
Méretek (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077
Súly (kg)	80
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Elektromos kábel hossza (m)	2


WWB360 WCS PWash&8kg

W1 előltöltős mosógép:


A-20% | 8 kg | 1 400 ford./perc | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm