

WSA123 WCS 8kg Active

W1 előltöltős mosógép:

A en. hat. -10%* | 8 kg | 1400 ford./p. | CapDosing | textilkímélő dob | AddLoad



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve*
- Még nagyobb energiamegtakarítás ezzel: A – 10%**
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textiliákhoz és foltokhoz***
- A textilkímélő dob gondoskodik a textiliák kifogástalan állapotáról
- A mosási ciklus közben is berakhat vagy kivehet ruhadarabokat az AddLoad-dal

* A W1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási ciklussal (= heti 5 mosás, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban ellenőrizte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

** 10%-kal takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)

*** Szabadalom: EP 2 365 120



EAN: 4002516868668 / Cikkszám: 12729510 / Régi cikkszám11SA1231EU1

Kialakítás

Toronyba állítható

•

Side-by-Side

•

Alátolható

•

Ajtó nyitási iránya

jobb

Kivitel

Termékmárka

W1 White Edition

Előltöltős

•

Centrifugálás

Max. centrifugálási fordulatszám

1400

Öblítés állj

•

„Centrifuga nélkül” funkció

•

Design

Készülék színe

lótuszfehér

Panel színe

lótuszfehér

Ajtó kialakítása

Lótuszfehér

Forgókapcsoló színe

lótuszfehér

Panel kivitele

5°-ban döntött

Kezelési mód

Forgókapcsoló

Kijelző

EasyControl, sárga

Tisztítási teljesítmény

Adagonkénti CapDosing adagolás

•

Textilkímélés

Textilkímélő dob

•

Ruhátöltet (kg)

8,0

Kezelési kényelem

Késleltetett indítás akár 24 óráig

•

A hátralévő idő kijelzése

•

AutoClean mosószerezadagoló fiók

•

AddLoad

•

Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A-G)

A

Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)

10%

Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh)

43

Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l)

48

Centrifugálás-hatékonysági osztály (A-G)

B

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugáláskor) (A-D)

A

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugálás közben (dB(A) re 1 pW)

72

Az „ECO 40–60” program időtartama névleges kapacitásnál

219

Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)

0,30

„Hideg” és „20 °C” alacsony hőmérsékletű mosás

•

Mennyiségi automatika

•

Vízmennyiség-számláló

•

Habszabályozás

•

WSA123 WCS 8kg Active

W1 előltöltős mosógép:

A en. hat. -10%* | 8 kg | 1400 ford./p. | CapDosing | textilkímélő dob | AddLoad



EAN: 4002516868668 / Cikkszám: 12729510 / Régi cikkszám11SA1231EU1

ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
Pamut	•
Pamut előmosással	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Áztatás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szélesség)	596
Méretek (mm) (magasság)	850
Méretek (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Súly (kg)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2

WSA123 WCS 8kg Active

W1 előltöltős mosógép:


A en. hat. -10%* | 8 kg | 1400 ford./p. | CapDosing | textilkímélő dob | AddLoad



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm