

WEA135 WCS 8kg Active

W1 előtöltős mosógép:

A en. hat. -10%* | 8 kg | 1400 ford./p. | CapDosing | textilkímélő dob | AddLoad



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve*
- Még nagyobb energiamegtakarítás ezzel: A – 10%**
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textiliákhoz és foltokhoz***
- A textilkímélő dob gondoskodik a textiliák kifogástalan állapotáról
- A mosási ciklus közben is berakhat vagy kivehet ruhadarabokat az AddLoad-dal

* A W1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási ciklussal (= heti 5 mosás, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban ellenőrizte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

** 10%-kal takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)

*** Szabadalom: EP 2 365 120



EAN: 4002516868286 / Cikkszám: 12729530 / Régi cikkszám11EA1351EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 Chrome Edition
Előtöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Grafitzürke Pearlfinish
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	EasyControl, sárga
Tisztítási teljesítmény	
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhátóllet (kg)	8,0
Kezelési kényelem	
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A-G)	A
Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)	10%
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh)	43
Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály (A-G)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugáláskor) (A-D)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugálás közben (dB(A) re 1 pW)	72
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	219
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30
„Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Vízmenység-számláló	•
Habszabályozás	•

WEA135 WCS 8kg Active

W1 előtöltős mosógép:

A en. hat. -10%* | 8 kg | 1400 ford./p. | CapDosing | textilkímélő dob | AddLoad




EAN: 4002516868286 / Cikkszám: 12729530 / Régi cikkszám11EA1351EU1

ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
Pamut	•
Pamut előmosással	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Áztatás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szélesség)	596
Méretek (mm) (magasság)	850
Méretek (mm) (mélység)	636
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Súly (kg)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Vízbevezető tömlő hossza (m)	1,60
Vízvezető tömlő hossza (m)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	2


WEA135 WCS 8kg Active

W1 előtöltős mosógép:


A en. hat. -10%* | 8 kg | 1400 ford./p. | CapDosing | textilkímélő dob | AddLoad




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm