

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 előtöltős mosógép:

A en.hat. -20% | 9 kg | 1400 ford./p. | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516869269 / Cikkszám: 12729550 / Régi cikkszám11WD3801EU1

- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve*
- Még nagyobb energiamegtakarítás ezzel: A -20%**
- A SteamCare akár 50%-ra csökkenti a vasalási időt, és felfrissíti ruháit
- QuickPowerWash – hatékony és gyors eredmények már 49 perc alatt.***
- Mosógépének teljes körű App-vezérlése a Miele@home-mal

* A W1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási ciklussal (= heti 5 mosás, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban ellenőrizte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

** 20%-kal takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52).

*** Ez minden olyan Miele mosógépre vonatkozik, amely lehetővé teszi a WL 1110/18 vizsgálati jelentés összefoglalójában szereplő folyamat- és gépi paraméterek megvalósítását.



Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 White Edition
Előtöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Obszidiánfekete fehér gyűrűvel
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-szegm.
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhátöltet (kg)	9,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiatakarékos osztály (A-G)	A
Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52)	20%
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh)	40
Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l)	50
Centrifugálás-hatékonysági osztály (A-G)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugáláskor) (A-D)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugálás közben (dB(A) re 1 pW)	72
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	229
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 előtöltős mosógép:

A en.hat. -20% | 9 kg | 1400 ford./p. | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516869269 / Cikkszám: 12729550 / Régi cikkszám11WD3801EU1

Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban 0,60 (W)

„Hideg” és „20 °C” alacsony hőmérsékletű mosás

Mennyiségi automatika

Vízmennyiség-számláló

Habszabályozás

ProfiEco motor

Mosóprogramok

QuickPowerWash

Pamut

Könnyen kezelhető

Kímélő

Ingek/blúzok

Gyapjú (kézi mosás)

Expressz 20

Sötét ruha/farmer

Felfrissítés (gőz)

Szivattyúzás/centrifugálás

ECO 40–60

Mosási extrák

Rövid

Előmosás

Plusz víz

Kiegészítő öblítési művelet

Elővasalás gőzzel

Hangjelzés

Biztonság

Vízvédelmi rendszer

Gyerekszár

PIN-kód

Optikai interfész

Műszaki adatok

Méret (mm) (szélesség)

Méret (mm) (magasság)

Méret (mm) (mélység)

Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)

Súly (kg)

Teljes teljesítményigény (kW)

Feszültség (V)

Biztosíték (A)

Frekvencia (Hz)

Elektromos kábel hossza (m)

0,60

(W)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Watercontrol-System

•

•

•

•

596

850

643

1077

80

2,10-2,40

220-240

10


50

2


WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 előltöltős mosógép:


A en.hat. -20% | 9 kg | 1400 ford./p. | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm