

TEH795WP EcoSpeed&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516871880 / Cikkszám: 12729730 / Régi cikkszám: 12EH7952EU1

- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve*
- Hőszivattyús technológia – alacsony fogyasztás, kímélő szárítás
- A SilenceDrum** csökkenti a zajt a sokkal csendesebb szárítás érdekében
- Időmegtakarítás a ruhaválogatásnál: DryCare 40 a 40 °C-os mosáshoz***
- Az EcoSpeed hatékonyan csökkenti a szárítási időt 20 perccel****

* A W1 sorozatú mosógépek fejlesztési fázisában a Miele 5 000 mosási ciklussal (= heti 5 mosás, egy év alatt 50 hétig), különböző programokban ellenőrizte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

** EP 4 163 433 szabadalom

*** Nem alkalmas selyem vagy gyapjú mosására.

**** Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehasonlítva, azonos töltetmennyiség és energiahatékonysági osztály mellett. A „Pamut” programban teljes töltetmennyiséggel tesztelve.



Kialakítás

Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	balra

Kivitel

Termékmárka	T1 Chrome Edition
Hőszivattyús szárítógépek	•

Design

Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér / króm gyűrű
Panel kivitele	döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-szegm.

Szárítási eredmény

Pontos szárítás, PerfectDry	•
FragranceDos ² illatosítórendszer	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
HygieneDry	•

Textilkímélés

SilenceDrum	•
Ruhatöltet (kg)	9,0

Kezelési kényelem

Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Wash2Dry	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	Nem
Dobmegvilágítás	LED
Akustikai csomag a legalacsonyabb zajszintért	•
Kondenzvíz tartály	•
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•
AddLoad	•

Hatékonyság és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+++
Éves áramfogyasztás (kWh)	185
Alaprogram futásideje percben	184
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A) re1pW)	64
Kondenzációs hatékonysági osztály	A
Áramfogyasztás Pamut szekrényszáraz standard programban teljes töltöttség mellett (kWh)	1,55
EcoDry technológia	•
Karbantartásmentes hőcserélő	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•

TEH795WP EcoSpeed&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516871880 / Cikkszám: 12729730 / Régi cikkszám12EH7952EU1

Szárítóprogramok

Pamut	•
ECO	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingekb/blúzek	•
Gyapjú fellazítás	•
Expressz program	•
Impregnálás	•
Ágyneműk	•
Meleg levegő/DryFresh	•

Szárítási extrák

Gyűrődésvédelem	•
Hangjelzés	•
DryCare 40	•

Minőség

Kímélő bordázat	•
-----------------	---

Biztonság

PIN-kód	•
„Tartály ürítése“ kijelzés	•
„Szűrő tisztítása“ kijelzése	•
Optikai interfész	•

Műszaki adatok

Méret (mm) (szélesség)	596
Méret (mm) (magasság)	850
Méret (mm) (mélység)	636
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Súly (kg)	55
Teljes teljesítményigény (kW)	1,10
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Hermetikusan zárt	•
Hűtőközeg fajtája	R290
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,14
Hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	3
Készülék globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	0,42
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat

Mellékelt tartozékok

Illatpatron	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•

TEH795WP EcoSpeed&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm