

DAH 4980 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns pearlbeige üvegpanellel



- ECO-motor – mindössze 50 dB* a legcsendesebb döntött páraelszívó a Mielétől
- Hálózatba kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Szabad hely a fejnek – 898 mm széles elülső panel
- Tökéletes páros – egyező színű üvegpanel és elszívóernyő

elszívásnál, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint



EAN: 4002516866442 / Cikkszám: 12744430 / Régi cikkszám: 28H4980ED

Kialakítás és design	
A készülék színe	Pearlbeige
Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 29 szén-szűrő
Design	
Peremelszívó	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus funkció Con@ctivity	•
Elektronikus vezérlés	•
SmartControl White	•
Kezelés	SmartControl White
BE/KI kapcsoló	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Booster fokozatok	2
5/15 perc késleltetési idő	•
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén-szűrő telítettségének kijelzője	•
Silence csomag	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Éves átlagos energiafogyasztás (kWh/év)	28,2
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
Zsírmegekötési fok osztálya	D
ECO motor (egyenáramú motor)	•
PowerManagement rendszer	•
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható elszívótest-belső – CleanCover	•
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (lx)	260 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Fényerőszabályzó funkció	•
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	215
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	415
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra)	660

DAH 4980 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns pearlbeige üvegpanellel



EAN: 4002516866442 / Cikkszám: 12744430 / Régi cikkszám: 28H4980ED

Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m³/h)	875
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	38,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	45,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	50,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	61,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	24,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	31,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	36,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	47,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	54,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	175
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	275
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	430
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	625
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	720
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	46,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	73,0
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	76,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	32,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	59,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	62,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•

DAH 4980 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns pearlbeige üvegpanellel



EAN: 4002516866442 / Cikkszám: 12744430 / Régi cikkszám 28H4980ED

Műszaki adatok

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	830–1210
Keringtetéses üzemmódú páraelszívók összmagassága (mm)	420
Elszívóernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	830
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1210
Elszívóernyő magassága (mm)	420
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	420
Elszívóernyő mélysége (mm)	381
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	420
Nettó súly (kg)	18,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,3
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50

Szerelési utasítások

Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk fent és hátul	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150



Mellékelt tartozékok

Visszacsapószelep	•
-------------------	---

DAH 4980 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns pearlbeige üvegpanellel



DAH4970, DAH4980 Installation drawings