

H 7440 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



- Nagy méretű szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Könnyű tisztítás – PerfectClean sütőtér strukturált felülettel
- Egyenletes és gyorsabb eredmények – Quick & Gentle
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Csak egy gombnyomás a célig – Gyors MH és Popcorn-gomb

EAN: 4002516932321 / Cikkszám: 12821440 / Régi cikkszám22744006D

Kialakítás és design	
A készülék színe	Pearlbeige
VitroLine	•
Kezelési kényelem	
3 in 1	Sütő, Mikrohullámú sütő, Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő
Kialakítás és design	
Beépíthető sütők mikrohullámú üzemmóddal	•
Élvezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Melegentartás	•
Üzemmódok	
Hőlégkeverés plusz	•
Mikrohullámú sütő	•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval	•
Mikrohullámú sütő grillel	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•
Sütőautomatika	•
Légkeveréses grill	•
Grill	•
Eco-hőlégkeverés	•
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn funkció	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•

H 7440 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



EAN: 4002516932321 / Cikkszám: 12821440 / Régi cikkszám 22744006D

Gyors mikrohullám	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Automatikus maradékhő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	1,0
Az automatikus készenléti kapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•
Lehajtható grillfűtőttest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	43
Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	3
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérséklet (°C)	30–250
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	250
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456
Készülék mélysége (mm)	562
Súly (kg)	36,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,70
Feszültség (V)	220-240
Elektromos kábel hossza (m)	2,00
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16

H 7440 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő
tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.




EAN: 4002516932321 / Cikkszám: 12821440 / Régi cikkszám22744006D

Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
Üvegtál	1
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	
bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□, □□, □□□□□□□□, □□□□	


H 7440 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő


tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



Installation Kombi BM XL, installation drawings