

KFMC 3834 R MasterCool hűtő-fagyasztó

-



- Az élelmiszerek akár ötször tovább maradnak frissek – MasterFresh Pro
- -
- Friss ételek kellemetlen szagok nélkül – Longlife AirClean rendszer
- Jégkocka a hűsítő italokhoz – IceMaker
- Praktikus megvilágítás elegáns LED-ekkel – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914136 / Cikkszám: 12866450 / Régi cikkszám: 38383400D

Általános információk	
Modellazonosító	KFMC 3834 R
Gyártó cikkszám	12866450
EAN number	4002516914136
Marketingosztály	Diamond
Készülékkategória	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Side-by-Side-képes	•
Design	
Világítás	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kezelési koncepció	M Touch Pro
Sabbat üzemmód	•
Frissentartó rendszer	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean System	•
DynaCool	•
Szabadság üzemmód	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Frissvíz-csatlakozással rendelkező IceMakerek száma	1
IceMaker frissvíz-csatlakozással	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad zsanér	•
Vezérlés	
Fokpontos beállítás	Hűtési és fagy. hőmérséklet
Kikapcsolható hűtőrész	Nem
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Igen
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	3
Eco mód	•
QuickIce	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Állítható magasságú rakodófelületek biztonsági üvegből teljes szélességben	2
VeggieBoxok száma	1


KFMC 3834 R MasterCool hűtő-fagyasztó




EAN: 4002516914136 / Cikkszám: 12866450 / Régi cikkszám 38383400D

Frissentartó fiókok száma	1
Készülékajtóban található tároló konzerveknek	2
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztókosarak száma	3
ebből teleszkópos síneken	2
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	254,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,69
Biztonság	
Magas peremű üveglapok	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, min. (mm)	762
Fülkeszélesség, max. (mm)	762
Fülkemagasság, min. (mm)	2134
Fülkemagasság, max. (mm)	2134
Fülkemélység (mm)	610
Készülék szélessége (mm)	756
Készülék magassága (mm)	2123
Készülék mélysége (mm)	608
Súly (kg)	204,0
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőréss-ajtóelőlap max. tömege (kg)	60
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	17
Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	316
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	51
4 csillagos fagyasztózóna (l)	160
Teljes hasznos űrtartalom (l)	476
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	19
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	14,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	C
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	39
Áramfelvétel milliampérben (mA)	3000
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	3,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Jéglapát	•


KFMC 3834 R MasterCool hűtő-fagyasztó




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, front view, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge
clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-
view bottom, installation



KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, panel ready, top view