

KFMC 3844 R MasterCool hűtő-fagyasztó

-



- Az élelmiszerek akár ötször tovább maradnak frissek – MasterFresh Pro
- -
- Friss ételek kellemetlen szagok nélkül – Longlife AirClean rendszer
- Jégkocka a hűsítő italokhoz – IceMaker
- Praktikus megvilágítás elegáns LED-ekkel – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914471 / Cikkszám: 12866610 / Régi cikkszám38384400D

Általános információk	
Modellazonosító	KFMC 3844 R
Gyártó cikkszám	12866610
EAN number	4002516914471
Marketingosztály	Diamond
Készülékkategória	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Side-by-Side-képes	•
Design	
Világítás	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kezelési koncepció	M Touch Pro
Sabbat üzemmód	•
Frissentartó rendszer	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean System	•
DynaCool	•
Szabadság üzemmód	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Frissvíz-csatlakozással rendelkező IceMakerek száma	1
IceMaker frissvíz-csatlakozással	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad zsanér	•
Vezérlés	
Fokpontos beállítás	Hűtési és fagy. hőmérséklet
Kikapcsolható hűtőrész	Nem
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Igen
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	3
Eco mód	•
QuickIce	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Állítható magasságú rakodófelületek biztonsági üvegből teljes szélességben	1

KFMC 3844 R MasterCool hűtő-fagyasztó


-




EAN: 4002516914471 / Cikkszám: 12866610 / Régi cikkszám38384400D

Állítható magasságú rakodófelületek biztonsági üvegből fél szélességben	2
VeggieBoxok száma	1
Frissentartó fiókok száma	2
Készülékajtóban található tároló konzerveknek	2
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztókosarak száma	3
ebből teleszkópos síneken	2
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	280,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,76
Biztonság	
Magas peremű üveglapok	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, min. (mm)	914
Fülkeszélesség, max. (mm)	914
Fülkemagasság, min. (mm)	2134
Fülkemagasság, max. (mm)	2134
Fülkemélység (mm)	610
Készülék szélessége (mm)	895
Készülék magassága (mm)	2123
Készülék mélysége (mm)	608
Súly (kg)	229,0
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	47
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	14
Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	382
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	60
4 csillagos fagyasztózóna (l)	197
Teljes hasznos űrtartalom (l)	579
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	19
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	14,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	C
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	39
Áramfelvétel milliampérben (mA)	3000
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	3,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Jéglapát	•


KFMC 3844 R MasterCool hűtő-fagyasztó




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, front view



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge
clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-
view bottom, installation



KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view