

DGC 7440 HC Pro

Kompakt gőzsütő

gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Kényelmes kezelés – víztartály a magától nyíló kezelőpanel mögött
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér



EAN: 4002516924029 / Cikkszám: 12867630 / Régi cikkszám 23744002D

Kialakítás és design

Gőzsütő	•
VitroLine	•
A készülék színe	Pearlbeige

Élvezeti előnyök

Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Külső gőztermelés	•
Klímaszenzor	•
Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Mix & Match	•
Automatikus programok egyedi beállítási lehetőségekkel	•
Melegentartás	•
Crisp funkció	•

Üzem módok

Hőlégkeverés plusz	•
Alsó-felső sütés	•
Gőzpárolás	•
Kombinált párolás	•
Kombinált párolás hőlégkeverés pluszsal	•
Kombinált párolás alsó-felső sütéssel	•
Kombinált párolás nagy grillel	•
Szuvidálás	•
Intenzív sütés	•
Légkeveréses grill	•
Grill	•
Kis grill	•
Felső hő	•
Alsó sütés	•
Speciális sütemények	•
Eco-hőlégkeverés	•
Eco-gőzpárolás	•
Felolvasztás	•
Gourmet sütés	•
Felmelegítés	•
Tányérmelegítés	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Speciális felhasználások	•

Kezelési kényelem

Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•
Mennyiségtől független párolás	•

DGC 7440 HC Pro

Kompakt gőzsütő

gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



EAN: 4002516924029 / Cikkszám: 12867630 / Régi cikkszám: 23744002D

Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Sabbat program	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Az automatikus készenlétbe kapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Az automatikus hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban kapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Ápolási kényelem	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Lehajtható grillfűtőttest	•
Külső gőzfejlesztő	•
HydroClean	•
Áztatás ápolóprogram	•
Öblítés ápolóprogram	•
Sütőtérszáritási program	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	3,30
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,4
Frissvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött	•
Kondenzvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött	•
Lefolyósűrő	•
Biztonság	
Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal	•

DGC 7440 HC Pro

Kompakt gőzsütő

gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.

EAN: 4002516924029 / Cikkszám: 12867630 / Régi cikkszám: 23744002D

Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgató hűtőrendszer	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	47
Behelyezési szintek száma	3
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 456 x 569
Behelyezési szintek jelölése	•
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)	30
Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)	230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455,5
Készülék mélysége (mm)	568,5
Súly (kg)	40,2
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
HUBB 71 Univerzális tepsz PerfectClean bevonattal	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	1
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
HydroClean tisztítószer	1
Vízkömentesítő tabletták	2

DGC 7440 HC Pro
Kompakt gőzsütő
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.




EAN: 4002516924029 / Cikkszám: 12867630 / Régi cikkszám23744002D

Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□, □□, □ □□, □□□□, □□□


DGC 7440 HC Pro

Kompakt gőzsütő


gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings