

G 5611 SCi Active

Beépíthető mosogatógép

a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás
- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Akár 50%-os villamosenergia-megtakarítás a Miele melegvíz-csatlakozással
- Rugalmas kosárkialakítás mindennapjaihoz igazítva – Comfort kosarak
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose



EAN: 4002516918318 / Cikkszám: 12870260 / Régi cikkszám 21561156OE1

Kivitel	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	briliánsfehér
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
Kijelző színe	sárga
Kényelem	
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,2
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,30
Az ECO program időtartama (perc)	258
Zajkibocsátási kategória	C
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
Mosogatói opciók	
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	Evőeszköz-mosogatófiók
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	Comfort
Szabvány-terítékszám	14

G 5611 SCi Active

Beépíthető mosogatógép

a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



EAN: 4002516918318 / Cikkszám: 12870260 / Régi cikkszám21561156OE1

Biztonság

Waterproof-rendszer

•

Gyerekzár

•

Műszaki adatok

Fülkeszélesség, minimum (mm)

600

Fülkeszélesség, maximum (mm)

600

Fülkemagasság, minimum (mm)

805

Fülkemagasság, maximum (mm)

870

Fülkemélység (mm)

570

Készülék szélessége (mm)

598

Készülék magassága (mm)

805

Készülék mélysége (mm)

570

Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)

116,5

Nettó súly (kg)

43,7

Teljes teljesítményigény (kW)

2,00

Feszültség (V)

230

Biztosíték (A)

10

Fázisok száma

1

Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány

50

Vízbevezető tömlő hossza (cm)

1,50

Vízvezető tömlő hossza (cm)

1,50

Elektromos kábel hossza (m)

1,70

Előlap min. súlya (kg)

2,0

Előlap max. súlya (kg)

8,0

Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya

7,0

Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya

20,0

Mellékelt tartozékok


Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron

•

G 5611 SCi Active

Beépíthető mosogatógép

a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)