

## G 5651 SCVi Active

Teljesen beépíthető mosogatógép  
a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás
- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Akár 50%-os villamosenergia-megtakarítás a Miele melegvíz-csatlakozással
- Rugalmas kosárkialakítás mindennapjaihoz igazítva – Comfort kosarak
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose



EAN: 4002516918332 / Cikkszám: 12870280 / Régi cikkszám 21565162OE1

| Kivitel                                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Teljesen integrált mosogatógépek                                | •                                |
| 60-as mosogatógép                                               | •                                |
| Design                                                          |                                  |
| Panel színe                                                     | Nemesacél                        |
| Panel kivitele                                                  | teljesen integrált panel         |
| Kezelési mód                                                    | programválasztó gomb             |
| Kijelző                                                         | Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző |
| Kijelző színe                                                   | sárga                            |
| Kényelem                                                        |                                  |
| Ajtózárás-rásegítés                                             | AutoClose                        |
| A hátralévő idő kijelzése                                       | •                                |
| Késleltetett indítás akár 24 óráig                              | •                                |
| Funkcióellenőrző                                                | akusztikus                       |
| Hatékonyság és fenntarthatóság                                  |                                  |
| Energiatakarékos osztály (A–G)                                  | A                                |
| Vízfogyasztás automatikus programban (l)                        | 6,0                              |
| Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként           | 8,2                              |
| Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)                           | 0,54                             |
| Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként | 54                               |
| Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)    | 0,30                             |
| Az ECO program időtartama (perc)                                | 258                              |
| Szabvány-terítékszám                                            | 14                               |
| Zajkibocsátási kategória                                        | C                                |
| EcoPower technológia                                            | •                                |
| Ellenőrzött higiénia                                            | •                                |
| Melegvíz-csatlakozás                                            | •                                |
| Féltöltet                                                       | •                                |
| Készenléti energia (alvó üzemmód)                               | 0,30                             |
| Eredményminőség                                                 |                                  |
| Frissvízrendszerű mosogatógép                                   | •                                |
| AutoOpen szárítás                                               | •                                |
| BrilliantGlassCare                                              | •                                |
| Mosogatóprogramok                                               |                                  |
| QuickPowerWash                                                  | •                                |
| ECO                                                             | •                                |
| Automatikus                                                     | •                                |
| Intenzív 75 °C                                                  | •                                |
| Kímélő                                                          | •                                |
| Mosogatási opciók                                               |                                  |
| Expressz program                                                | •                                |
| Extra tiszta                                                    | •                                |
| Extra száraz                                                    | •                                |
| Kosárkialakítás                                                 |                                  |
| Evőeszközök elhelyezése                                         | Evőeszköz-mosogatófiók           |
| FlexCare csészetartó                                            | 1                                |

## G 5651 SCVi Active

Teljesen beépíthető mosogatógép  
a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.




EAN: 4002516918332 / Cikkszám: 12870280 / Régi cikkszám 21565162OE1

|                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kosárkialakítás                                                                                                | Comfort |
| <b>Biztonság</b>                                                                                               |         |
| Waterproof-rendszer                                                                                            | •       |
| <b>Műszaki adatok</b>                                                                                          |         |
| Fülkeszélesség, minimum (mm)                                                                                   | 600     |
| Fülkeszélesség, maximum (mm)                                                                                   | 600     |
| Fülkemagasság, minimum (mm)                                                                                    | 805     |
| Fülkemagasság, maximum (mm)                                                                                    | 870     |
| Fülmélység (mm)                                                                                                | 550     |
| Készülék szélessége (mm)                                                                                       | 598     |
| Készülék magassága (mm)                                                                                        | 805     |
| Készülék mélysége (mm)                                                                                         | 550     |
| Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)                                                                         | 116,5   |
| Nettó súly (kg)                                                                                                | 44,0    |
| Teljes teljesítményigény (kW)                                                                                  | 2,00    |
| Feszültség (V)                                                                                                 | 230     |
| Biztosíték (A)                                                                                                 | 10      |
| Fázisok száma                                                                                                  | 1       |
| Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány                                                                     | 50      |
| Vízbevezető tömlő hossza (cm)                                                                                  | 1,50    |
| Vízvezető tömlő hossza (cm)                                                                                    | 1,50    |
| Elektromos kábel hossza (m)                                                                                    | 1,70    |
| Előlap min. súlya (kg)                                                                                         | 4,0     |
| Előlap max. súlya (kg)                                                                                         | 11,0    |
| Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya | 8,0     |
| Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya | 16,0    |
| <b>Mellékelt tartozékok</b>                                                                                    |         |
| Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron                         | •       |

## G 5651 SCVi Active

Teljesen beépíthető mosogatógép  
a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)