

G 5811 SCi Active Plus Beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helyet evőeszközei számára
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l vízfogyasztástól az automatikus programban
- Akár 50%-os villamosenergia-megtakarítás a Miele melegvíz-csatlakozással
- Rugalmas kosárkialakítás mindennapjaihoz igazítva – Comfort kosarak



EAN: 4002516918387 / Cikkszám: 12870330 / Régi cikkszám215811570E1

Kivitel	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	CleanSteel nemesacél
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
Kijelző színe	fehér
Kényelem	
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,2
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,30
Az ECO program időtartama (perc)	258
Szabvány-terítékszám	14
Zajkibocsátási kategória	B
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
Mosogatási opciók	
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	Comfort

G 5811 SCi Active Plus

Beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.




EAN: 4002516918387 / Cikkszám: 12870330 / Régi cikkszám215811570E1

Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Gyerekzár	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	44,7
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	3,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	9,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	19,0
Mellékelt tartozékok	
Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron	•

G 5811 SCi Active Plus

Beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)