

G 5851 SCVi Active Plus

Teljesen beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helytel evőeszközei számára
- Frissvízrendszerű mosogatógép – ?? vízfogyasztástól az automatikus programban
- Akár 50%-os villamosenergia-megtakarítás a Miele melegvíz-csatlakozással
- Rugalmas kosárialakítás mindennapjaihoz igazítva – Comfort kosarak



EAN: 4002516918400 / Cikkszám: 12870350 / Régi cikkszám 21585162OE1

Kivitel	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	Nemesacél
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
Kijelző színe	fehér
Kényelem	
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiatakarékos osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,2
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,30
Az ECO program időtartama (perc)	258
Szabvány-terítékszám	14
Zajkibocsátási kategória	B
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Készenléti energia (alvó üzemmód)	0,30
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
Mosogatási opciók	
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare csészetartó	1

G 5851 SCVi Active Plus

Teljesen beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.




EAN: 4002516918400 / Cikkszám: 12870350 / Régi cikkszám 21585162OE1

Kosárkialakítás	Comfort
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	44,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	8,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	16,0
Mellékelt tartozékok	
Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron	•

G 5851 SCVi Active Plus

Teljesen beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)