

G 7040 SCi AutoDos Beépíthető mosogatógép automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helytel evőeszközei számára
- Több információs lehetőség és modern hálózatba kapcsolt készülékek – Miele@home
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – ?? vízfogyasztástól az automatikus programban
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose



EAN: 4002516918448 / Cikkszám: 12870420 / Régi cikkszám217040570E1

Kivitel	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	CleanSteel nemesacél
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gombok
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Szabvány-terítékszám	14
Zajkibocsátási kategória	B
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•

G 7040 SCi AutoDos
Beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516918448 / Cikkszám: 12870420 / Régi cikkszám: 217040570E1

ComfortWash+ 55 °C	•
Kímélő	•
Extra halk 39 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
Mosogatási opciók	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekzár	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	48,2
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	3,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	8,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	17,0

G 7040 SCi AutoDos

Beépíthető mosogatógép

automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516918448 / Cikkszám: 12870420 / Régi cikkszám21704057OE1

Mellékelt tartozékok

1 x PowerDisk

Kupon 6 db PowerDisk-hez


Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

deutsch, english (GB),
magyar, polski, română,
slovenčina, srpski, čeština

G 7040 SCi AutoDos
Beépíthető mosogatógép

automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)