

Triflex HX3 Plus

Vezeték nélküli porszívók | nagy szívóerő | akár 140 perc üzemidő | padlóburkolat-felismerés | HEPA | tartozék-készlet



- Porfelvétel >99,99%* alapos és higiénikus mélytisztításhoz
- Boost üzemmód: az erősen szennyezett területek gyorsabb tisztításához
- Futásidő: akár 140 perc*** VARTA Li-ion akkumulátorral.
- Szabadalmaztatott*** 3 az 1-ben kialakítás kikapcsolási funkcióval a szünetekhez
- HEPA szűrő: 99.999%**** elhasználtlevegő-szűrés a legtisztább levegőért
- FloorDetect: automatikus padlóburkolat-felismerés és teljesítménybeállítás
- BrilliantLight: különösen fényes első LED lámpa a por maradéktalan észleléséhez
- Kijelző: mutatja a hátralévő időt és a fontos adatokat a stresszmentes porszívózás érdekében
- Twist2open: a portartály higiénikus és egyszerű üritéséhez
- A Miele & Cie. KG gondosan fejlesztette ki és gyártja Németországban
- Premium készlet: tartalmazza a Hardfloor Care Toolt és a második akkumulátort is

* Résekkal rendelkező keménypadlón a porfelvételenél elérjük a > 100%-os porfelvételt HI teljesítményfokozaton, az IEC 62885-4:2024 szabvány szerint mérve

** MIN teljesítményfokozatra vonatkozik Multi Floor XXL elektromos kefe csatlakoztatása nélkül, valamint 2 akkumulátor használata esetén

*** Szabadalom: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% az IEC 62885-4:2020 szabvány szerint/ HEPA az EN 1822-1:2019 szabvány szerint

EAN: 4002516922742 / Cikkszám: 12878370 / Régi cikkszám:41WDL034EU2

Általános információk	
Modellazonosító	Triflex HX3 Plus
Gyártó cikkszám	12878370
EAN number	4002516922742
Kialakítás	
Vezeték nélküli porszívó	•
Termékmárka	Triflex HX3
Motorválozat	Digital Efficiency Motor
Terméktípus	SWDLO
A készülék típusa és kialakítása	
Szín	Titán-PF
Tisztítás	
Vortex technológia	•
Multi Floor XXL SEB 435 elektromos kefe BrilliantLight funkcióval	•
Kezelési kényelem	
Parkolórendszer a porszívózási szünetekhez	•
Cserélhető lítiumion-akkumulátor	•
3 in 1 – funkció	•
Szűrőrendszer	
ComfortClean	•
Kimeneti levegőszűrő	HEPA Lifetime szűrő
Portartály térfogata (l)	0,5
Műszaki adatok	
Akkumulátor típusa	Li-Ion
Akkumulátor névleges kapacitása (mAh)	2500
Hangerő (dB)	74,0
Szélesség, mm	260
Magasság (mm)	1297
Mélység (mm)	280
Súly (kg)	3,6
volt	25,2
A PowerUnit solo MIN. fokozatának futási ideje	2 x 70
A MIN. fokozat futási ideje elektromos tartozékokkal	2 x 38
A MAX. fokozat futási ideje elektromos tartozékokkal	2 x 15
Felületi teljesítmény (m ²)	2 x 160
Töltési idő (perc)	240
Mellékelt tartozékok	
Multi Floor XXL elektromos kefe BrilliantLight funkcióval	•
Tisztítókefe	Nem
Fali tartó	•
Tápegység	•
Pótakkumulátor	•
Hardfloor Care Tool	•