

H 7464 BP

Sütő

– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és LED-világítással.



- Nagy méretű szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Minimális tisztítási igény – pirolízis felszereltség és PyroFit
- Különösen laza tészta és ropogós kéreg – Klímavezérlés
- Az ételek garantáltan nem égnék meg – TasteControl
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home



EAN: 4002516936961 / Cikkszám: 12885000 / Régi cikkszám: 22746405D

Kialakítás és design

VitroLine

•

Kialakítás és design

Beépíthető sütő

•

Élvezeti előnyök

TasteControl

•

Gyors felfűtés

•

Előmelegítés

•

Húsmaghőmérő tű

kábellel

Melegentartás

•

Crisp funkció

•

Üzemmódok

Hőlégkeverés plusz

•

Alsó-felső sütés

•

Klímavezérlés

•

Klímavezérlés sütőautomatikával

•

Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával

•

Klímavezérlés intenzív sütéssel

•

Klímavezérlés alsó-felső sütéssel

•

Intenzív sütés

•

Sütőautomatika

•

Légkeverékes grill

•

Grill

•

Alsó hő

•

Eco-hőlégkeverés

•

Felolvasztás

•

Automatikus programok

•

Országspecifikus automatikus programok

•

Design

Szín

Pearlbeige

Kezelési kényelem

Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével

•

Kijelző

DirectSensor

SoftOpen

•

SoftClose

•

MultiLingua

•

Programozható idejű gőzlöketek

•

Pontos idő kijelzése

•

A pontos idő szinkronizálása

•

Dátumkijelzés

•

Stopper

•

Az ételkészítési idő indításának beprogramozása

•

Az ételkészítési idő végének beprogramozása

•

Programozható ételkészítési idő

•

Tényleges hőmérséklet kijelzése

•

Várt hőmérséklet kijelzése

•

Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor

•


Javasolt hőmérséklet

•

H 7464 BP

Sütő

– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és LED-világítással.



EAN: 4002516936961 / Cikkszám: 12885000 / Régi cikkszám: 22746405D

Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Automatikus maradék hő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	0,8
Az automatikus készenléti bekapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Teljesítményfelvétel hálózatzárált készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a hálózatzárált készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Pirolitikus tisztítás	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	1,10
Frissvíz-tartály térfogata (l)	0,3
Szívócső a víz felvételéhez	•
Biztonság	
Készülék hűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérséklet (°C)	30–300
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	300
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	568
Súly (kg)	47,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Feszültség (V)	220-240

H 7464 BP

Sütő

– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és LED-világítással.



EAN: 4002516936961 / Cikkszám: 12885000 / Régi cikkszám22746405D

Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín, PyroFit (pár)	1
Vezetékes húsmaghőmérő tű	1
Kivehető tartórács PyroFit felületkezeléssel (pár)	1
Vízkömentesítő tabletták	2
Elérhető kijelzőnyelvek	

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

□□□□□□□□, □□, □□□□□□□□, □□□□□□□□


H 7464 BP

Sütő


– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és LED-világítással.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings